

F-115B

Dynamisches Mikrofon, ideal für schlechte Wetterbedingungen



Overview

- * Dank des wasserabweisenden Windschutzes ist dieses Mikrofon ideal für die Tonaufnahme unter ungünstigen Wetterbedingungen wie Regen oder starkem Wind
- * Ein Gummischutz dämpft Stöße und Vibrationen
- * Direkt angeschlossenes Mikrofonkabel ist wasserdicht
- * XLR-3-12C-Eingang
- * Frequenzbereich: 40 Hz bis 12 kHz
- * Abmessung: 62 Ø x 203 mm (2 1/2 Ø x 8")
- * Gewicht: Ca. 330 g

Dieses Produkt wird mit einem PrimeSupport-Vertrag geliefert, mit dem Sie technische Unterstützung durch unsere Helpline und schnelle, unkomplizierte Reparaturleistungen in Anspruch nehmen können. So können Sie sich darauf verlassen, dass Ihr Produkt durch Sony geschützt ist.

Specifications

Allgemeine Daten

Kapseltyp	Dynamic
Charakteristik	Omnidirektional
Frequenzgang	40 Hz bis 20 kHz

Empfindlichkeit (bei 1 kHz)	-54 dB (*) \pm 2dB
Ausgangsimpedanz (bei 1 kHz)	400 Ohms \pm 20%
Induktionsgeräusch von äußerem Magnetfeld (dB SPL/(1E-7) T)	5 dB SPL oder weniger
Windgeräusch	Weniger als 40 dB SPL
Anschluss	XLR-3-12C (2 x)
Abmessungen	62 x 203 mm Ø.
Gewicht	330 g

Gallery

