

FWD-32W800

32" BRAVIA HD Professional
Display



Overview

Das professionelle Display für den geschäftlichen Einsatz

Präsentieren Sie mit dem BRAVIA Professional Display FWD-32W800 ein klares, professionelles Bild. Die gestochen scharfe HD Ready-Bildqualität und ein zuverlässiger Betrieb sorgen dafür, dass Sie Ihre Botschaft eindrucksvoll vermitteln können.

Noch mehr Sicherheit verschafft unsere Garantie über 3 Jahre mit Reparatur oder bei Bedarf mit erweitertem Austauschservice durch einen lokalen Partner und das, wenn möglich, vor Ort. Sie können den Support auch um zwei weitere Jahre verlängern.

Features

Feinere, klarere Details erkennen

Die BRAVIA X-Reality™ PRO-Bildverarbeitung analysiert jedes Einzelbild und gleicht Szenen mit unserer speziellen Bilddatenbank ab, um die Bilddetails zu optimieren und das Rauschen zu reduzieren.

BRAVIA bietet Ihnen zudem Bilder und Videos in lebensechter detailreicher HDR-Auflösung. Es kann eine Vielzahl von HDR-Formaten verarbeitet werden, darunter HDR10 und Hybrid Log-Gamma.

Flexible Befestigung und Installation

BRAVIA Professional Displays bieten flexible Montagemöglichkeiten mit einer Standard-VESA-Halterung für die einfache Integration in verschiedenste Umgebungen.

Noch mehr beruhigende Sicherheit

Zudem gibt es unsere 3-jährige Garantie mit Reparatur oder bei Bedarf mit erweitertem Austauschservice durch einen lokalen Partner und das, wenn möglich, vor Ort. Sie können den Support auch um zwei weitere Jahre verlängern.

Specifications

Display-Funktionen

| | |
|---------------------------------|---------------|
| Helligkeit (cd/m ²) | 380 |
| Kontrastverhältnis | 1200:1 |
| Dynamisches Kontrastverhältnis | 1200:1 |
| Reaktionszeit (ms) | 8 |
| Panel | IPS |
| Art der Hintergrundverdunkelung | Frame Dimming |
| Displaytyp | LCD |

Technische Daten

Bildschirmgröße für WEB

| | |
|--|------------------|
| (Diagonal, cm, Ganzzahl oder 1. Dezimalstelle) | 80,0 cm |
| Hintergrundbeleuchtung | Direct LED |
| Displayauflösung (H x V, Pixel) | 1366 x 768 |
| Bildschirmgröße (Zoll, diagonal gemessen) | 32" (31,5") |
| Betrachtungswinkel (rechts/links) | 178 (89/89) Grad |
| Betrachtungswinkel (oben/unten) | 178 (89/89) Grad |
| Display-Auflösung | WXGA |
| Seitenverhältnis | 16:9 |

Professionelle Funktionen

| | |
|--|------------|
| Automatische Aktivierung über HDMI | Nein |
| Kompatibel mit TDM Digital Signage/TEOS-Lösungen | Nein |
| Betriebssystem | Android 10 |

| | |
|----------------------------|------|
| Integrierter Speicher (GB) | 8 GB |
|----------------------------|------|

Anzeigesystem

| | |
|----------------------------------|----------|
| TV-System (digital terrestrisch) | DVB-T/T2 |
|----------------------------------|----------|

| | |
|-----------------------------|-------|
| TV-System (digitales Kabel) | DVB-C |
|-----------------------------|-------|

| | |
|---------------------------|----------|
| TV-System (digitales Sat) | DVB-S/S2 |
|---------------------------|----------|

| | |
|---------------------------------------|-------------------|
| Anzahl der Tuner (terrestrisch/Kabel) | 1(Digital/Analog) |
|---------------------------------------|-------------------|

| | |
|------------------------|---|
| Anzahl der Tuner (Sat) | 1 |
|------------------------|---|

Netzwerk-Funktionen

| | |
|---------------|------|
| Apple AirPlay | Nein |
|---------------|------|

| | |
|-------------|------|
| WiFi Direct | Nein |
|-------------|------|

| | |
|-----------------|----|
| Wi-Fi Certified | Ja |
|-----------------|----|

| | |
|---------------------|----|
| Chromecast built-in | Ja |
|---------------------|----|

| | |
|-----------------|--------------------|
| Internetbrowser | iWedia (nur HbbTV) |
|-----------------|--------------------|

| | |
|-------|------------|
| W-LAN | Integriert |
|-------|------------|

Weitere Funktionen

| | |
|---------------------------|--|
| Codecs für USB-Wiedergabe | VP9/H.265/MPEG1/MPEG2/MPEG4/DivX/XviD/Sore H.263/H.263/H.264/AVS/AVS+/WMV3/VC1/Motion JPEG/VP8/RV30/RV40 |
|---------------------------|--|

| | |
|----------|------|
| HDMI-CEC | Nein |
|----------|------|

| | |
|-------------------------|----|
| Elektronisches Handbuch | Ja |
|-------------------------|----|

| | |
|---------------|----|
| Bildschirmuhr | Ja |
|---------------|----|

| | |
|---------------|----|
| Standby-Timer | Ja |
|---------------|----|

| | |
|---------------|----|
| Ein/Aus-Timer | Ja |
|---------------|----|

| | |
|----------------|--|
| Anzeigesprache | ALB, MAY, BUL, CAT, DEU, HRV, CZE, DAN, DUT, ENG, EST, FIN, FRA, GLE, GLG, DRE, HEB, HUN, IND, ITA, K MAC, LAV, LIT, NOB, POL, POR, RON, VIE, RUS, SRP, SLV, SPA, SWE, THA, TUR, UKR, zh_CN, zh_TW, VIE |
|----------------|--|

Steuerungsspezifikationen

| | |
|--------------|------|
| IP Steuerung | Nein |
|--------------|------|

| | |
|-----------|------|
| Pro-Modus | Nein |
|-----------|------|

Ein- und Ausgänge

1080P (30, 50, 60 Hz), 1080/24p,

| | |
|--------------------------------|--|
| HDMI-Signal | 1080i (50, 60 Hz), 720p (50, 60 Hz), 576p, 576i, 480p, 480i |
| HDCP | HDCP1.4 |
| Eingang für Netzteil | Hinten |
| HF-Eingänge (Antenne/Kabel) | 1 (unten) |
| ZF-Eingänge (Satellit) | Nein |
| Eingang für Composite-Video | Nein |
| HDMI Eingänge (insgesamt) | 3 (1 seitlich, 2 unten) |
| Digitaler Audio- Ausgang | 1 (unten) |
| Audio-/Videoausgänge | Nein |
| Kopfhörer-Ausgang | 1 (seitlich) |
| Ethernet-Eingänge | 1 (unten) |
| PCMCIA-Steckplatz | 1 (seitlich) |

Audiospezifikationen

Lautsprecherausrüstung Down Firing

| | |
|---|---|
| Ausgangsleistung für Audio | 5 W + 5 W |
| Digitales Audioausgangsformat (optisch) | PCM/Dolby Digital Plus/Dolby Digital |
| HDMI-Audiorückkanal (ARC) | Ja (ARC) |
| HDMI-Eingang Audioformat | Lineares Doppel-Kanal-PCM: 32/44,1/48 kHz 16/20/24 Bit, Dolby Audio |
| ARC-Ausgabeformat | Dolby Digital, Dolby Digital Plus, PCM |

Videospezifikationen

| | |
|----------------------|--|
| Breitwandmodus | Automatisch, Vollformat, Breitbild, Superzoom, Unskaliert, 4:3, Filmerweiterung 14:9, Filmerweiterung 16:9 Vollformat, Superzoom, Unskaliert |
| 4:3 Standard | Nein |
| Videoverarbeitung | Nein |
| Bewegungsoptimierung | Nein |
| 4K Prozessor | BRAVIA ENGINE |

| | |
|---|-----------------|
| Kompatibilität mit HDR (High Dynamic Range) | Ja (HDR10, HLG) |
|---|-----------------|

| | |
|--|-------|
| Bildwiederholrate des Panels (Hertz nativ) | 50 Hz |
|--|-------|

| | |
|---------------------------|----|
| Dynamic Contrast Enhancer | Ja |
|---------------------------|----|

Designelemente

| | |
|---------------|---------|
| Standfußfarbe | Schwarz |
|---------------|---------|

| | |
|--------------|-----------------|
| Rahmendesign | Schmaler Rahmen |
|--------------|-----------------|

| | |
|-----------------|------|
| Kabelmanagement | Nein |
|-----------------|------|

| | |
|-------------|---------|
| Rahmenfarbe | Schwarz |
|-------------|---------|

| | |
|-----------------|--------------------|
| Standfuß-Design | Schlanker Standfuß |
|-----------------|--------------------|

| | |
|------------------------------|----|
| Entspricht VESA®-Lochabstand | Ja |
|------------------------------|----|

| | |
|---------------------------|----------------|
| VESA® Lochabstand (B x H) | 10,0 x 20,0 cm |
|---------------------------|----------------|

Umweltfreundlich und energiesparend

| | |
|--|---------------|
| Leistungsaufnahme im Ein-Modus 1000 h SDR (neu lot5) | 32 kWh/1000 h |
|--|---------------|

| | |
|---|---|
| Maximales Leuchtverhältnis für EU | 74 % |
| Quecksilbergehalt (mg) | 0,0 |
| Betriebsspannung (Frequenz) | 50 Hz |
| Nennstromverbrauch | 60 W |
| Leistungsaufnahme (im Standby-Modus) | 0,50 W |
| Betriebsspannung | 220 V–240 V AC |
| Stromverbrauch (im Netzwerk-Standby) | 2,00 W (WLAN)/2,00 W (LAN)/1,0 W (Bluetooth) |
| Stromsparmodus/Hintergrundbeleuchtung aus | Ja |

Abmessungen

Nur Display (B x H x T) Ca. 73,3 x 44,2 x 7,8 cm

Display mit Standfuß
(B x H x T) Ca. 73,3 x 46,8 x 18,9 cm

Verpackung (B x H x T) Ca. 80,1 x 51,6 x 14,2 cm

Gewichte (ca.)

Nur Display Ca. 4,9 kg

Display mit Standfuß Ca. 5,0 kg

Verpackung (Brutto) Ca. 7 kg

Mitgeliefertes Zubehör

Fernbedienung per Sprachsteuerung RMF-TX520E

Batterien LR03

Netzkabelspezifikationen (C7) (EUROPA2) (2-polig) (Gerade)

Bedienungsanleitung GB, FR, DE, NL, ES, PT, IT, DK, NO, SE, FI, PL, CZ, SK, HU, RO, BG, GR, TR

Schnellkonfiguration/CUE (GA) zur Ergänzung GB, FR, DE, NL, ES, PT, IT, DK, NO, SE, FI, PL, CZ, SK, HU, RO, BG, GR, TR

Tischstandfuß Separat (mit Montage)

Optionales Zubehör

Wandhalterung SU-WL450 (Eingeschränkter Zugang zum Anschluss, siehe Produktseite für SU-WL450)

PrimeSupport

| | |
|------------------------|---|
| Inklusive PrimeSupport | 3 Jahre Garantie mit Reparatur oder bei Bedarf mit erweitertem Austauschservice durch einen lokalen Partner und das, wenn möglich, vor Ort. |
|------------------------|---|

| | |
|---------------------------------------|--|
| Optionale PrimeSupport-Verlängerungen | Optionale Support-Verlängerung um 2 Jahre verfügbar: PSP.FWD32W800.2X |
|---------------------------------------|--|

Gallery



