

## FWD-75X95J

75“ HDR-Full-Array-LED BRAVIA Professional Display mit 4K Ultra HD-Auflösung



### Overview

#### **Atemberaubende 4K-Bilder mit menschenähnlicher Intelligenz und minimalistischem Design**

Dies ist unser bisher bestes 4K HDR Professional Display. Das BRAVIA FWD-75X95J vereint hervorragende Bilder und hervorragenden Sound mit einem erstklassigen, bündigen Design, das Ihre Botschaft ohne Ablenkung in den Mittelpunkt stellt.

Das BRAVIA-Display ist für professionelle Anwendungen optimiert und basiert auf unserem innovativen Cognitive Processor XR, der Farbe, Kontrast, Klarheit und Bewegung optimiert und so ein neuartiges Zuschauererlebnis ermöglicht. Der Full Array LED-Bildschirm mit Local Dimming-Technologie zeigt feinste Schattendetails an und liefert atemberaubend realistische Bilder mit hohem Kontrast, die aus jedem Winkel großartig aussehen.

Noch mehr Sicherheit verschafft unsere Garantie über 3 Jahre mit Reparatur oder bei Bedarf mit erweitertem Austauschservice durch einen lokalen Partner und das, wenn möglich, vor Ort. Sie können den Support auch um zwei weitere Jahre verlängern.

## Features

### **4K-Bildauflösung (3.840 x 2.160 Pixel)**

Die 4K-Technologie bietet das Vierfache an Detailreichtum im Vergleich mit Full HD bei einer Auflösung von mehr als 8 Millionen Pixeln und verschafft Anwendungen in Unternehmen, im Bildungssektor und im Bereich Digital Signage zusätzliche Brillanz in der Darstellung.

### **Wunderschöne, realistische 4K-HDR-Bilder**

Unser revolutionärer Cognitive Processor XR bietet XR HDR Remaster, 4K XR Super Resolution und XR Contrast Booster. Die Zuschauer werden den Unterschied – verbesserte Bildtiefe, lebensechtere Texturen und reine, natürliche Farben bei höherer Helligkeit – zu schätzen wissen.

### **Full-Array-LED-Hintergrundbeleuchtung**

Die Full Array LED-Technologie gleicht die Lichtleistung auf der gesamten Bildschirmfläche präzise aus. Verschiedene LED-Zonen werden separat beleuchtet, um durch die hellere Darstellung von hellen Bereichen und dunklere Darstellung von dunklen Bereichen einen realistischeren Kontrast zu schaffen.

### **Noch feinere Details darstellen**

XR 4K Upscaling optimiert 2K-Bilder, sodass sie echter 4K-Qualität näherkommen. Bilder werden in Echtzeit schärfer verfeinert und zeigen zusätzliche Details aus Quellen mit niedrigerer Auflösung.

### **Klarere, hellere Darstellung schneller Bewegungen**

Die LED XR Motion Clarity™-Technologie sorgt dafür, dass alle auf dem Bildschirm dargestellten Bildabläufe flüssig, hell und klar bleiben. Jedes Einzelbild wird individuell gesteuert und seine Dauer optimiert. Bei Bedarf wird auch die Bildschirmhelligkeit kurz erhöht, damit Ihnen nichts entgeht.

### **Breitere Farbpalette mit XR TRILUMINOS Pro™**

Unser innovativer Cognitive Processor XR ermöglicht XR TRILUMINOS Pro™ BRAVIA-Displays eine breitere Farbpalette, die

die subtilsten in der Realität vorkommenden Unterschiede zum Ausdruck bringt. Ein verbesserter Farbton- und Sättigungsbereich bietet natürlichere Schattierungen und präzisere Farbdetails, selbst in dunklen Szenen und mit schwer reproduzierbaren blassen Farben.

### **Schöne Bilder ohne Ablenkungen**

Das schlanke, bündige Display ist mit einem diskreten Standfuß und einem dünnen Rahmen ausgestattet, damit Sie sich auf das konzentrieren können, was am wichtigsten ist – exquisite Bilder.

### **Android TV kann mehr**

Entdecken Sie eine riesige Auswahl an Apps und Online-Inhalten mit Android TV. Verwenden Sie die Sprachsteuerung, um Inhalte leicht und ohne Tippen zu finden.

### **Google Chromecast und Apple Airplay**

Durch die integrierten Funktionen von Google Chromecast und Apple Airplay können Inhalte ganz einfach gespiegelt und in überdimensionierter Größe auf BRAVIA-Displays wiedergegeben werden.

### **Flexible Befestigung und Installation**

BRAVIA Professional Displays bieten flexible Montagemöglichkeiten mit einer Standard-VESA-Halterung für die einfache Integration in verschiedenste Umgebungen.

### **Noch mehr beruhigende Sicherheit**

Zudem gibt es unsere 3-jährige Garantie mit Reparatur oder bei Bedarf mit erweitertem Austauschservice durch einen lokalen Partner und das, wenn möglich, vor Ort. Sie können den Support auch um zwei weitere Jahre verlängern.

Helligkeit (cd/m <sup>2</sup> )	770
Kontrastverhältnis	3700:1
Dynamisches Kontrastverhältnis	700.000:1
Reaktionszeit (ms)	5
Panel	VA
Art der Hintergrundverdunkelung	Local Dimming
Displaytyp	LCD

## Technische Daten

Bildschirmgröße für WEB (Diagonal, cm, Ganzzahl oder 1. Dezimalstelle)	189 cm
Hintergrundbeleuchtung	Direkt (Full Array LED)
Displayauflösung (H x V, Pixel)	3.840 x 2.160
Bildschirmgröße (Zoll, diagonal gemessen)	75" (74,5")
Betrachtungswinkel (rechts/links)	178 (89/89) Grad

Betrachtungswinkel (oben/unten)	178 (89/89) Grad
------------------------------------	------------------

Display-Auflösung	QFHD
-------------------	------

Seitenverhältnis	16:9
------------------	------

## Professionelle Funktionen

Automatische Aktivierung über HDMI	Nein
---------------------------------------	------

Kompatibel mit TDM Digital Signage/TEOS- Lösungen	Nein
---	------

Betriebssystem	Android TV
----------------	------------

Integrierter Speicher (GB)	16 GB
-------------------------------	-------

## Anzeigesystem

TV-System (digital terrestrisch)	DVB-T/T2
-------------------------------------	----------

TV-System (digitales Kabel)	DVB-C
--------------------------------	-------

TV-System (digitales Sat)	DVB-S/S2
------------------------------	----------

Anzahl der Tuner (terrestrisch/Kabel)	2 (Digital)/1 (Analog)
--	------------------------

Anzahl der Tuner (Sat)	2
------------------------	---

## Netzwerk-Funktionen

Apple AirPlay	Ja
---------------	----

WiFi Direct	Ja
-------------	----

Wi-Fi Certified	Ja
-----------------	----

Chromecast built-in	Ja
---------------------	----

Internetbrowser	Vewd
-----------------	------

W-LAN	Integriert
-------	------------

## Weitere Funktionen

Codecs für USB- Wiedergabe	MPEG1:MPEG1/MPEG2PS:MPEG2/MPEG2TS(HDV,A Xvid,MotinJpeg/ASF(WMV): VC1/MOV: AVC,MPEG4,M HEVC/WEBM:VP8/3GPP:MPEG4,AVC/MP3/ASF(WMA (nur Miniaturansicht)
----------------------------------	---

HDMI-CEC	Ja
----------	----

Elektronisches Handbuch	Ja
----------------------------	----

Bildschirmuhr	Ja
---------------	----

Standby-Timer Ja

Ein/Aus-Timer Ja

Anzeigesprache AFR, AMH, ARA, ASM, AZE, BEL, BUL, BEN, BOS, CAT, GUA, GUY, HIN, HRV, HUN, IND, ISL, ITA, HEB, JPN, KAZ, KHM, KUR, LIT, MNE, NLD, ORI, PAN, POL, POR, RUM, RUS, SOL, SLV, SLO, SQR, SRI, SVE, SWE, TAT, TUR, UKR, UZB, VIET, VIE, zh\_CN, zh\_HK, zh\_TW, ZUL

## Steuerungsspezifikationen

IP Steuerung Ja (Authentifizierung erforderlich)

Pro-Modus Nein

## Ein- und Ausgänge

HDMI-Signal 4096 x 2160p (24, 50, 60 Hz), 3840 x 2160p (24, 25, 30, 50, 60, 100, 120 Hz) \*1, 1080p (30, 50, 60, 100, 120 Hz), 1080/24p, 1080i (50, 60 Hz), 720p (30, 50, 60 Hz), 720/24p, 576p, 480p

HDCP HDCP2.3 (für HDMI1/2/3/4)

Eingang für Netzteil Pigtail (HINTEN)

HF-Eingänge (Antenne/Kabel) 1 (unten)

ZF-Eingänge (Satellit)	2 (unten)
Eingang für Composite-Video	Hybrid mit S-Center-Lautsprehereingang x1 (seitlich, Klinkebuchse)
HDMI Eingänge (insgesamt)	4 (1 seitlich, 3 unten)
Digitaler Audio-Ausgang	1 (unten)
Audio-/Videoausgänge	Nein
Kopfhörer-Ausgang	1 (seitlich)
Ethernet-Eingänge	1 (unten)
PCMCIA-Steckplatz	1 (seitlich)

## Audiospezifikationen

Lautsprecherausrüstung	Vorn + seitlich hinten
Ausgangsleistung für Audio	10 W + 10 W + 10 W + 10 W + 10 W
Digitales Audioausgangsformat (optisch)	Lineares Doppel-Kanal-PCM: 48 kHz 16 Bit, Dolby Audio, DTS
HDMI-Audiorückkanal	



(ARC) Ja (eARC/ARC)

---

HDMI-Eingang Audioformat	Lineares 5.1-Kanal-PCM: 32/44,1/48/88,2/96/176,4/192 kHz 16/20/24 Bit, Dolby Audio, Dolby Atmos, DTS
-----------------------------	---

---

ARC-Ausgabeformat	Lineares Doppel-Kanal-PCM: 48 kHz 16 Bit, Dolby Audio, Dolby Atmos, DTS
-------------------	---

---

## Videospezifikationen

Breitwandmodus	Weitwinkel/Normal/Vollformat/Zoom/14:9 Normal/Vollformat1/Vollformat2 für PC
----------------	---

---

4:3 Standard	Ja
--------------	----

---

Videoverarbeitung	XR 4K Upscaling
-------------------	-----------------

---

Bewegungsoptimierung	XR Motion Clarity, Auto-Modus
----------------------	-------------------------------

---

4K Prozessor	Cognitive Processor XR
--------------	------------------------

---

Kompatibilität mit HDR (High Dynamic Range)	Ja (HDR10, HLG, Dolby Vision)
--	-------------------------------

---

Bildwiederholrate des Panels (Hertz nativ)	100 Hz
---	--------

---

Dynamic Contrast

Enhancer Ja

## Designelemente

Standfußposition 3 Positionsmöglichkeiten  
(Standardposition/schmale  
Position/Soundbar-Position)

Standfußfarbe Titanschwarz

Rahmendesign Nahtlose Kante

Kabelmanagement Ja

Rahmenfarbe Titansilber

Standfuß-Design Standfuß mit Metallkante

Entspricht VESA®-  
Lochabstand Ja

VESA® Lochabstand (B  
x H) 30,0 x 30,0 cm

## Umweltfreundlich und energiesparend

Leistungsaufnahme im Ein-Modus 1000 h  
SDR (neu lot5) 170 kWh/1000 h

Quecksilbergehalt (mg) 0,0

Betriebsspannung (Frequenz)	50 Hz
Nennstromverbrauch	396 W
Leistungsaufnahme (im Standby-Modus)	0,50 W
Betriebsspannung	220 V–240 V AC
Stromverbrauch (im Netzwerk-Standby)	2,00 W (WLAN)/2,00 W (LAN)/0,50 W (CEC)
Stromsparmmodus/Hintergrundbeleuchtung aus	Ja

## Abmessungen

Nur Display (B x H x T)	Ca. 166,7 x 96,1 x 6,1 (3,32) cm
Display mit Standfuß (B x H x T)	Ca. 166,7 x 97,4 x 39,0 cm
Verpackung (B x H x T)	Ca. 179,5 x 110,8 x 22,0 cm

## Gewichte (ca.)

Nur Display	Ca. 36,8 kg
Display mit Standfuß	Ca. 39,1 kg
Verpackung (Brutto)	Ca. 53 kg

## Mitgeliefertes Zubehör

Fernbedienung per Sprachsteuerung	RMF-TX621E
Batterien	LR03
Netzkabelspezifikationen	(Pigtail 43 mm) (EUROPA) (2-polig) (Rundstecker vom Typ C)
Bedienungsanleitung	GB, FR, ES, NL, DE, PT, I T, SE, DK, FI, NO, PL, CZ, SK, HU, RO, BG, GR, TR, RU, UA, AR
Schnellkonfiguration/CUE (GA) zur Ergänzung	GB, FR, ES, NL, DE, PT, IT, DK, NO, SE, FI, PL, CZ, SK, HU, RO, BG, GR, TR, RU, UA, AR
Tischstandfuß	Separat (mit Montage)

## Optionales Zubehör

Wandhalterung	SU-WL450 (Eingeschränkter Zugang zum Anschluss, siehe Produktseite für SU-WL450), SU-WL850 (siehe Tabelle zur Handhabung von Ländern/Regionen)
---------------	--

## PrimeSupport

Inklusive  
PrimeSupport

3 Jahre Garantie mit Reparatur  
oder bei Bedarf mit erweitertem  
Austauschservice durch einen  
lokalen Partner und das, wenn  
möglich, vor Ort.

Optionale  
PrimeSupport-  
Verlängerungen

Optionale Support-Verlängerung  
um 2 Jahre verfügbar:  
PSP.FWD75X95J.2X

## Hinweise

\*1

Nur HDMI IN 4 unterstützt

## Gallery

