

## HDFX-100

HD-Triax-Adapter für die Kamera  
HDC-1500/1000



### Overview

Die HD-Triax-Adapter HDTX100 und HDFX100 HD erweitern die Einsatzmöglichkeiten der Kamera HDC1000/HDC1500 beträchtlich. Indem das Übertragungsformat über Glasfaserkabel in das weit verbreitete Triax-Übertragungsformat konvertiert wird, können die hochwertigen Aufnahmen einer HDC-1000 oder HDC-1500 (wobei die HDC-1500 auch auf einem HDLA-1500 installiert sein kann) über lange Distanzen übertragen werden – bis zu 1400 m bei einem Triax-Kabel mit 14,5 mm Durchmesser bzw. 1000 m bei einem Triax-Kabel mit 13,2 mm Durchmesser. \* Wandelt das Übertragungsformat über Glasfaserkabel in das gängige Triax-Format um \* Langstreckenübertragung – bis zu 1400 m mit einem 14,5-mm-Triax-Kabel oder 1000 m mit einem 13,2-mm-Triax-Kabel.

## Gallery

