

HDLA-1505/B

GROSSER HD- OBJEKTIVADAPTER



Overview

Dank dem Objektivadapter HDLA-1505/B kann die tragbare HD-Kamera HDC-1500 oder die SuperMotion-Kamera HDC-3300 mit großen Studio/Ü-Wagen-Objektiven und LCD-Suchern verwendet werden. Anders als herkömmliche Large Lens Adapter kann der HDLA-1505/B mühelos ohne Kabelverbindung an der Kamera befestigt werden und ermöglicht so eine schnelle, unkomplizierte Umrüstung von der Handkamera- zur Stativaufzeichnung.

Hinweis:

Das Gehäuse des HDLA-1505/B ist entsprechend der Studiokamera HDC-1500 hellgrau gehalten. Als helleres Modell ist der HDLA-1505 erhältlich.

Direkte Verbindung für schnelle, unkomplizierte Umrüstung

Kamera kann schnell und einfach auf den Adapter aufgesetzt werden Dank dieses einzigartigen Befestigungsmechanismus kann die HDC-1500 montiert und demontiert werden, ohne dass dazu das Studio-Objektiv abgenommen werden muss.

Schnelles Aufsetzen für tragbaren Kamerakopf

Damit sowohl in Studios als auch bei Außenaufnahmen ein effizienter Betrieb gegeben ist, ist der Studio-Objektivadapter mit einem besonderen Mechanismus ausgestattet, dank dem die

Kamera innerhalb nur weniger Sekunden vom Hand- zum Studiobetrieb umgerüstet werden kann.

Kabelloser Betrieb dank Hot Shoe-Verbindung

Dank eines neu entwickelten Koppelmechanismus werden der benötigte elektrische Strom sowie die Video- und Steuersignale direkt von der HDC-1500 an den HDLA-1505/B übertragen, und zwar ohne dass dazu Kabel notwendig sind.

Beachten Sie, dass für den Sucher HDVF-C730W eine Kabelverbindung erforderlich ist.

Integrierte Stromzufuhr für den Teleprompter

Bei Einsatz mit der Kontrolleinheit HDCU-1000 ist eine Stromversorgung (200 - 240 V AC) über den Studio-Objektivadapter möglich.

Gleiches Handling wie bei Standard-Kameras

All die Steuerungsfunktionen und die Features, die in der Regel mit Studiokameras in Verbindung gebracht werden, sind auch mit diesem effizienten Paket gegeben.

Kompatibel mit dem LCD-Farbsucher HDVF-C730W

Der HDLA-1505 ist so konzipiert, dass der HDVF-C730W auf der Rückseite der Kamera angebracht werden kann. Der 7" Bildschirmsucher HDVF-700A kann mit diesem Objektivadapter nicht verwendet werden.

Features

Unauffälliges Design mit geringerer Sucherhöhe

Direkte Verbindung

Related
products



NETWORKED **IPV**

HDCU- 5000

Kamerabasisstation
(CCU) für
Systemkameras der
Serien HDC-5500 und
HDC-3500/3100

Gallery

