

HKC-FB50

Glasfaserübertragungs-Adapter



Overview

Glasfaserübertragungs-Adapter

Die HKC-FB50 erweitert die HDC-3500-Systemkamera um eine UHB-Glasfaserübertragung und ermöglicht ein Hardware-Upgrade von der HDC-3500 auf die HDC-5500.

Das Upgrade von der HDC-3500 auf die HDC-5500 wird durch die Kombination mit der Softwarelizenz HZC-UHD50 ermöglicht, die für die Aufnahme und Übertragung von 4K- und 1080p-Videos konzipiert ist.

Features

Funktionalität des IP-Systems

Durch die Installation der Kamerabasisstationen HDCU-3500/HDCU-5000/HDCU-5500 wird die Kompatibilität mit dem IP-System erreicht. Es unterstützt drei Kanäle für die HD-Ausgabe und einen Kanal für die 4K-Ausgabe* sowie die IP-Eingabe für drei HD-Kanäle und einen 4K-Kanal*.

* Für die Verarbeitung von 4K-Signalen mit der HDCU-3500 ist die Installation der 4K HDR-Prozessorsoftware HZCU-UHD35 erforderlich.

Gallery

