

## HXCU-D70

SD- und HD-Multicore-Kamerabasisstation für die Kamera HXC-D70



### Overview

#### **Für den Full HD- und SD-Betrieb**

Die HD-Multicore-Kamerabasisstation (*Camera Control Unit*, CCU) HXCU-D70 für die Kamera HXC-D70 verfügt standardmäßig über eine SD-Abwärtskonvertierung. Die HXCU-D70 bietet ein eigenes, benutzerfreundliches Bedienfeld und unterstützt das 700 Control Protocol, das eine gemeinsame Nutzung mit den Fernsteuerpulten der Serien RCP-1x00 und RM-B750/B150 ermöglicht. Die Full HD-Systemkamera HXC-D70 und die CCU HXCU-D70 eignen sich insbesondere für kleinere HD/SD-Studioanwendungen.

### Features

#### **Benutzerfreundliche Bedienung**

Die HXCU-D70 bietet ein eigenes benutzerfreundliches Bedienfeld und unterstützt das 700 Control Protocol, das eine gemeinsame Nutzung mit den Fernbedienfeldern der Serien RCP-1000 und RM-B750/B150 ermöglicht.

#### **Multicore-Kabelverbindung zur Kamera HXC-D70**

Mit dem 26-poligen Multicore-Kabel CCZ-A steht eine digitale HD-Übertragung über 100 Meter zur Verfügung.

#### **SDI- und HDMI-Ausgänge**

Die HXCU-D70 bietet verschiedene Ein- und Ausgänge, u. a. vier SDI-Ausgänge und einen HDMI-Monitorausgang.



## Gallery

