

## LA-EB1

B4-Objektivadapter für PXW-FX9,  
-FS7 und -FS7II



### Overview

Der Befestigungsadapter LA-EB1 ermöglicht den direkten Anschluss von B4-Objektiven an die XDCAM-Camcorder PXW-FX9, PXW-FS7 und PXW-FS7M2 von Sony. Damit können Kameraleute B4-Objekte für Dreharbeiten bei hohen Zoomfaktoren mit einer großen Tiefenschärfe einsetzen. Dies ist häufig bei Anwendungen für die Nachrichtenproduktion erforderlich.

### Features

#### **B4-Objektive werden mit der PXW-FX9\*, -FS7 und -FS7II verwendet**

Der Befestigungsadapter LA-EB1 ermöglicht die Befestigung von B4-Objektiven und erlaubt Aufnahmen mit einer großen Tiefenschärfe bei hohem Zoomfaktor. Mit diesem Adapter entstehen dank einem kleinen F-Drop von nur 0,6 helle Bilder (mit dem 2K Center Scan-Modus der PXW-FS7 und -FS7II oder dem S16 2K-Modus der PXW-FX9).

\* Die PXW-FX9 erfordert Version 3.0 oder höher

#### **Schneller, einfacher Objektivwechsel**

B4-Objektive können schnell, einfach und ohne Werkzeug an der PXW-FX9, -FS7 oder -FS7II angebracht werden.

#### **Klare Bilder mit geringer Aberration**

ALAC (Auto Lens Aberration Compensation) verringert

chromatische Aberrationen bei der Verwendung von B4-Objektiven, die die ALAC-Funktion unterstützen.

\* Erfordert Gleichstromversorgung von CBK-FS7BK, XDCA-FS7 oder XDCA-FX9

## Optimale Handhabung des B4-Objektivs

Die Kompatibilität mit der Kommunikationsschnittstelle von B4-Objektiven unterstützt die Nachrichtenproduktion, genau wie bei Schulter-Camcordern. Der Aufnahmestart/-stopp kann mit der am Objektiv angebrachten REC-Taste durchgeführt werden, während der Servo-Zoom eine einhändige Bedienung unterstützt. Objektivinformationen wie Blende und Fokus können im Sucher der Kamera angezeigt und als Metadaten zur Verwendung in der Postproduktion gespeichert werden.

\* Erfordert Gleichstromversorgung von CBK-FS7BK, XDCA-FS7 oder XDCA-FX9.

## Optimale Nutzung der Objektiveigenschaften

Die Flexibilität, B4- oder E-Mount-Objektive mit der PXW-FX9, -FS7 und -FS7II zu verwenden, erlaubt Sendern und Unternehmen die optimale Nutzung der Eigenschaften von B4- und E-Mount-Objektiven. Sie ermöglicht die Bilderfassung sowohl mit einer großen als auch mit einer kleinen Tiefenschärfe mit einer einzigen Kamera.

Related  
products



### CBK- FS7BK

Upgrade-Kit für die



### XDCA-FX9

Erweiterungsmodul  
für die Kamera FX9

elektronische  
Berichterstattung  
(ENG) für PXW-FS7  
und PXW-FS7 II

## Gallery

