

## MB-X6



### Specifications

#### Antennenauswahl

Eingangsanschluss      BNC-R, 50 Ω (2 x)

#### Audio

Analoger Ausgang:      XLR-3-32, symmetrisch (7 x)  
    -58 dBu (MIC, bei  
    Referenzabweichung)  
    -20 dBu (LINE, bei  
    Referenzabweichung)

#### Allgemeines

Betriebsspannung      230 V AC, 50/60 Hz

Leistungsaufnahme      30 W  
    (mit sechs Tuner-Modulen WRU-  
    806A/806B)

32 °F bis 104 °F

Betriebstemperatur	0°C bis 40°C
Temperatur (Lagerung/Transport)	-4°F bis +131°F -20°C bis +55°C
Abmessungen *[1]	482 x 44 x 285 mm (B x H x T) 19 x 1 3/4 x 11 1/4" (B x H x T)
Gewicht	Ca. 5,5 kg (ohne Tuner-Module) Ca. 12 lb 2 oz (ohne Tuner-Module)
Mitgeliefertes Zubehör	Bedienungsanleitung (1) CD-ROM (1) (nur europäische Ausführung) Antennen (2) Netzkabel (1)

## Hinweise

Hinweis	*[1] Bei den Maßen handelt es sich um ungefähre Werte.
---------	--

## Gallery

