


MEAD-SD02

SD-Karten™-Adapter für XDCAM
EX-Produkte



Overview

Die innovative, professionelle XDCAM EX-Produktreihe von Sony ist speziell dazu konzipiert, die ultimative High-Speed-Leistung und Zuverlässigkeit der SxS PRO- und SxS-1-Medien auszunutzen. SxS-Medien sind jedoch ein professionelles Format und nicht im Einzelhandel erhältlich. Für Außendreh, bei denen zusätzliche Medien benötigt werden, oder für kostenbewusste Anwender, für die diese Höchstleistung weniger wichtig ist, hat Sony den Adapter MEAD-SD02 (anstelle des MEAD-SD01) entwickelt, um die Verwendung von Consumer-SD-Karten zu ermöglichen.

Der Adapter MEAD-SD02 hat die gleiche Form wie SxS-Speicherkarten, sodass er, ohne vorzustehen, in die Kartenschächte der XDCAM EX-Camcorder passt und die Medienabdeckung während der Aufnahme an ihrem Platz bleibt. Der Adapter kann eine SDHC- oder SDXC-Karte aufnehmen, die einfach in den Adapter gesteckt wird.

Beachten Sie, dass es aufgrund der Geschwindigkeitsbeschränkungen von SD-Kartenmedien nicht empfohlen wird, die Zeitlupen-Aufnahmefunktion zu verwenden. Durch die Beschaffenheit des Adapters und der SD-Karten kommt es auch zu einer leicht eingeschränkten Zuverlässigkeit im Vergleich zu SxS-Medien – gehen Sie deshalb vorsichtig vor, wenn Sie XDCAM EX-Geräte während der

Aufnahme ausschalten. XDCAM EX-Geräte benötigen unter Umständen ein Firmware-Upgrade, um den MEAD-SD02 verwenden zu können. Weitere Informationen finden Sie in den Spezifikationen.

Features

Der MEAD-SD02 wurde von Sony speziell für die Verwendung mit XDCAM EX-Hardware und folgenden empfohlenen Speicherkarten entwickelt: SDHC-Karten (Class 10) wie Sony SD-Karten der UX-Serie (SF-16UX, SF-32UX) oder SDXC-Karten der UHS Speed Class 1.

Der Adapter MEAD-SD02 hat die Form einer ExpressCard/34, sodass er in den ExpressCard-Steckplatz von XDCAM EX-Ausrüstung und anderer ExpressCard-kompatibler Hardware, wie z. B. Windows-PCs oder Macs, eingesetzt werden kann.

Aufnahmen von XDCAM EX-Geräten auf SD-Karten, die mithilfe des MEAD-SD02 gemacht wurden, lassen sich ohne zusätzliche Treiber am PC wiedergeben. Ordner und Dateien von XDCAM EX-Geräten werden wie bei SxS-Medien im NLE-Betriebsfenster oder im Clip Browser angezeigt.

Die Festplattenbackup-Einheit PXU-MS240 mit 240 GB für SxS-Medien ist mit dem Adapter MEAD-MDS02 vollständig kompatibel – stecken Sie den Adapter mit der SD-Karte einfach in die PXU-MS240, um Inhalte auf die Festplatte der MS240 zu übertragen.

Weitere Informationen

Folgende Geräte werden unterstützt:
(Stand: Februar 2013)

PMW-EX1, PMW-EX30: Ver1.20 oder höher
PMW-EX3, PMW-10MD: Ver1.10 oder höher
PMW-EX1R, PMW-350: Ver1.10 oder höher
PMW-F3, PMW-100, PMW-150, PMW-200

Hinweise:

Dieser Adapter kann nicht mit der SBAC-US10 verwendet werden.

Die oben genannten Geräte unterstützen nur SDHC-Medien.

Ein reibungsloser Betrieb ist für SDXC-Medien nicht gewährleistet.

Specifications

Allgemeines

Schnittstelle

Außenabmessungen:

Gewicht	Ca. 20 g (SD-Karte nicht inbegriffen)
---------	--

Betriebsbedingungen

Temperatur	0 °C bis 60 °C
------------	----------------

Luftfeuchtigkeit

Gallery

