

CNA-2

Netzwerkadapter zur Kamerasteuerung



Technische Daten

Allgemeines

Betriebsspannung	LAN1 PoE (konform mit IEEE802.3af Typ1 Klasse0): 37–57 V (Gleichstrom) CCU-Stromzufuhr (CCA): 10,5–30 V (Gleichstrom) EXT E/A (D-SUB): 10,5–17 V (Gleichstrom) 12 V (Gleichstrom) Eingang: 11,4–12,6 V (Gleichstrom) 9 W (nur Haupteinheit, 12 V (Gleichstrom) Eingang)
------------------	---

Betriebstemperatur	5 °C bis 40 °C
--------------------	----------------

Lagertemperatur	-20 °C bis +60 °C
-----------------	-------------------

Abmessungen (B x H x T)	100 mm × 42 mm × 181 mm (4" × 1 11/16" × 7 1/4")
-------------------------	--

Gewicht	660 g (1 lb 7,3 oz)
---------	---------------------

Optische Systemspezifikationen

CCU	8-poliger Multi-Anschluss (1)
-----	-------------------------------

LAN 1 bis 2	RJ-45 (2) 1000BASE-T: IEEE 802.3ab
-------------	---------------------------------------

USB	High Speed USB (USB 2.0) (1)
-----	------------------------------

Mitgeliefertes Zubehör

Mitgeliefertes Zubehör	Hinweise zur erstmaligen Benutzung (1 x)
------------------------	--



HDC-3500

Tragbare Systemkamera mit 2/3-Typ-4K-3-CMOS-Sensor und 4x-High Frame Rate-Fähigkeit in HD



HDC-5500

Tragbare Systemkamera mit 2/3-Typ-4K-3-CMOS-Sensor und 4x-High Frame Rate-Fähigkeit in 4K



HDC-P50

POV-Systemkamera mit 2/3-Typ-4K-3-CMOS-Sensor und 6x-High Frame Rate-Fähigkeit in HD



HDC-P31

POV-Systemkamera mit 2/3-Typ-3-CMOS-Sensor



HDCU-5500

IP-fähige Kamerabasisstation (CCU) für 4K/HD-Systemkameras der HDC-5500-Serie



HDCU-5000

Kamerabasisstation (CCU) für Systemkameras der Serien HDC-5500 und HDC-3500/3100



HDCU-3500

IP-fähige Kamerabasisstation (CCU) für 4K/HD-Systemkamera HDC-3500



RCP-3500

Fernsteuerpult für Kameras der Serien HDC/HSC/HXC



RCP-3100

Fernsteuerpult mit Joystick für Kameras der Serien HDC/HSC/HXC.
5 Einheiten in einem 19"-EIA-Rack.



MSU-3000

Master-Setup-Unit, Fernsteuerpult für mehrere Systemkameras (horizontal)



MSU-3500

Master-Setup-Unit, Fernsteuerpult für mehrere Systemkameras (vertikal)



HDC-3500RV

Tragbare Systemkamera mit 2/3-Typ-4K-3-CMOS-Sensor, vorinstalliertem verstellbarem ND-Filter und 4x-High Frame Rate-Fähigkeit in HD



HDC-3500R

Tragbare Systemkamera mit 2/3-Typ-4K-3-CMOS-Sensor und 4x-High Frame Rate-Fähigkeit in HD



HDC-5500R

Tragbare Systemkamera mit 2/3-Typ-4K-3-CMOS-Sensor und 4x-High Frame Rate-Fähigkeit in 4K

Galerie



© 2004 - 2026 Sony Corporation. Alle Rechte vorbehalten. Dieses Dokument darf ohne schriftliche Genehmigung weder ganz noch auszugsweise reproduziert werden. Funktionen und Spezifikationen können ohne vorherige Ankündigung geändert werden. Bei den Werten für Gewicht und Abmessungen handelt es sich um Näherungswerte. Alle Marken sind Eigentum der jeweiligen Unternehmen.