

## HDCU-2000

CCU in voller Rackbreite für die Kameras der HDC-Serie



### Übersicht

#### **CCU für die Kameras der Serien HDC-2000 und HDC-1500**

Die HDCU-2000 ist eine 19" große CCU in voller Rackbreite für die 3G Double Speed HD-Multiformat-Systemkameras der Serien HDC-2000 und HDC-1500 und eröffnet neue kreative Möglichkeiten für Studioaufnahmen, Außenübertragungen und Sportproduktionen.

Breite Palette von Schnittstellen und Netzwerksteuerungen

Die HDCU-2000 hat eine Reihe eingebauter Schnittstellen, nämlich Ausgänge für 3G-SDI/HD-SDI/SD-SD, Eingänge für 3G-SDI/HD-SDI/SD-SDI/Analog Composite Return Video sowie einen herunterkonvertierten analogen Composite-Monitorausgang. Dazu kommen diverse Ausgangsschnittstellen auf zusätzlich erhältlichen Schnittstellenkarten, die in vier freien Steckplätzen der HDCU-2000 installiert werden können. Außerdem kann die Kamera mit der integrierten LAN-Schnittstelle (10BASE-T/100BASE-TX) auch über ein Netzwerk gesteuert werden. Menütasten und Statusanzeigen für die optische Übertragung auf der Vorderseite bieten hervorragende Bedienbarkeit.

Optische Glasfaserverlängerung mit Stromzufuhr für den Kopf

Das Glasfaser-Übertragungssystem der HDCU-2000 hält die Bildqualität der Kamera auch bei Kabelstrecken von bis zu 4.000 Metern aufrecht.\*

\* Bei der Stromversorgung der Kamera über das Glasfaserkabel variiert die maximale Kabellänge mit der Kamerasystemkonfiguration, der Objektart, der Sucherart, der Länge des Glasfaserkabels und der Anzahl der Kabelanschlüsse.

### Funktionen

#### **Integrierte Schnittstellen bieten Vielseitigkeit**

Die HDCU-2000 hat eine Reihe eingebauter Schnittstellen, nämlich Ausgänge für 3G-SDI/HD-SDI/SD-SD, Eingänge für 3G-SDI/HD-SDI/SD-SDI/Analog Composite Return Video sowie einen herunterkonvertierten analogen Composite-Monitorausgang. Das System hat serienmäßig acht SDI-Ausgänge, einschließlich vier 3G-SDI-Ausgänge. Dazu bietet es vier Eingänge für 3G-SDI/HD-SDI/SD-SDI oder Analog Composite Return Video.

#### **Drei Arten von Erweiterungsoptionen für die Schnittstellen**

Für die HDCU-2000 gibt es drei Arten von Schnittstellenerweiterungen: die HKCU-1001, HKCU-2007 und HKCU-1003. Die analoge SD-Schnittstelleneinheit HKCU-1001 bietet zwei analoge NTSC- oder PAL VBS-Signalausgänge, einen PIX (Bildmonitor)-Ausgang und einen WFM (Waveform Monitor)-Ausgang. Die 3G-SDI/HD-SDI-Ausgangserweiterungskarte HKCU-2007 bietet vier 3G-SDI- oder HD-SDI-Ausgänge. Die HKCU-1003 ist eine Multischnittstellenkarte. Sie besteht aus drei Schnittstellenkarten mit folgenden Ein- und Ausgängen:

- Zwei analoge NTSC- oder PAL VBS-Signalausgänge, ein PIX-Ausgang und ein

WFM-Ausgang (Karte A)

– Ein Bildreferenzeingang, Ausgang zur Feststellung der 2:3-Pulldown-Sequenz, ein PIX-Ausgang und ein WFM-Ausgang (Karte B)

– Analoge NTSC- oder PAL-VBS-Ausgänge und analoge Komponenten-R/G/B- oder Y/R-Y/B-Y-Ausgänge (Karte C)

### **LAN-Schnittstelle für die Netzwerksteuerung**

Die HDCU-2000 verfügt über eine integrierte LAN-Schnittstelle (10BASE-T/100BASE-TX), damit die Kamera auch über ein Netzwerk gesteuert werden kann.

### **Zusätzliche Schnittstellen für Teleprompter und Mikrofone**

Die CCU verfügt auch über einen zweikanaligen Teleprompter-Eingang (VBS, 2 x BNC) sowie zweikanalige Mikrofonausgänge (zwei XLR-Anschlüsse).

### **Multiformatfunktion**

Die CCU bietet Multiformatsupport für 1.080/100i, 1.080/119,88i, 1.080/50P, 1.080/59,94P, 1.080/50i, 1.080/59,94i, 1.080/23,98 PsF, 1.080/24 PsF, 1.080/25 PsF, 1.080/29,97 PsF, 720/50P, 720/59,94P und 1.080-4:4:4-RGB (@50i, 59,94i, 23,98 PsF, 24 PsF, 25 PsF, 29,97 PsF).

### **Zusätzliche Bandbreite für kreative Drehs**

Das System bietet einen 12 Bit-RGB-Ausgang für kreative Drehs, 3D-Übertragungen über ein Kabel sowie die Aufnahme bei doppelter Geschwindigkeit.

### **Gigabit-Ethernet-Hauptverbindung**

Die CCU verfügt über eine zweikanalige Datenhauptverbindung (RS-422A oder RS-232C) zur einfachen Datenübertragung.

### **Hohe Stromzufuhr**

Die hohe Stromzufuhr ermöglicht, die Kameras der Serie HDC-2000 mit dem HD-Studio-Objektivadapter HDLA-1500/HDLA-1505/HDLA-1507 zu betreiben.

### **Unterstützt Kabellängen von bis zu 4.000 Metern\***

Das Glasfaser-Übertragungssystem der HDCU-2500 hält die Bildqualität der Kamera auch bei Kabelstrecken von bis zu 4.000 Metern aufrecht.

\* Bei der Stromversorgung der Kamera über das Glasfaserkabel variiert die maximale Kabellänge mit der Kamerasystemkonfiguration, der Objektivat, der Sucherart, der Länge des Glasfaserkabels und der Anzahl der Kabelanschlüsse.

## Verwandte Produkte



### **HKCU-SM100**

CCU-Verlängerungsadapter



### **HDRC-4000**

HDR-Produktionskonverter



### **BPU-4500A**

4K-/HD-Basisband-Prozessor  
für eine IP-  
Netzwerkproduktion



---

© 2004 - 2026 Sony Corporation. Alle Rechte vorbehalten. Dieses Dokument darf ohne schriftliche Genehmigung weder ganz noch auszugsweise reproduziert werden. Funktionen und Spezifikationen können ohne vorherige Ankündigung geändert werden. Bei den Werten für Gewicht und Abmessungen handelt es sich um Näherungswerte. Alle Marken sind Eigentum der jeweiligen Unternehmen.