

# HDCU-5000

Kamerabasisstation (CCU) für  
Systemkameras der Serien HDC-5500 und  
HDC-3500/3100



**NETWORKED LIVE**

## Übersicht

Die HDCU-5000 ist eine komplette Kamerabasisstation (CCU) in 19-Zoll-Racks mit dualer Übertragungsmöglichkeit und ermöglicht UHB-Übertragung (Ultra High Bitrate) für die Systemkamera HDC-5500 und 3G-Übertragung für Systemkameras der Serie HDC-3500/3100. Diese Auswahl an Übertragungsoptionen erweitert die Produktionsflexibilität für Studio-, Outside Broadcast- (OB) und Sportanwendungen.

Die HDCU-5000 ist mit einer Reihe von integrierten Schnittstellen ausgestattet, darunter 12G-SDI/3G-SDI/HD-SDI-Ausgänge und 12G-SDI/3G-SDI/HD-SDI-Rückeingänge.

Das Glasfaserübertragungssystem versorgt den Kamerakopf HDC-5500 und bietet eine kompromisslose Bildqualität über Kabelstrecken von bis zu 4000 Metern\*.

\*Bei Stromversorgung der Kamera über Glasfaserkabel. Die maximale Kabellänge hängt von der Konfiguration des Kamerasystems, dem Objektivtyp, dem Suchertyp, der Größe des Glasfaserkabels und der Anzahl der Kabelverbindungen ab.

\*1 Weitere Informationen zum Programm „JT-NM Tested“ im März 2020 und zu seinen Testergebnisse finden Sie auf [https://jt-nm.org/jt-nm\\_tested](https://jt-nm.org/jt-nm_tested).

\*2 Weitere Informationen zum Programm „JT-NM Tested“ auf der IBC 2019 und zu seinen Testergebnissen finden Sie auf [http://jt-nm.org/jt-nm\\_tested](http://jt-nm.org/jt-nm_tested).

## Funktionen

### **Vielseitige integrierte Schnittstellen**

Die HDCU-5000 verfügt über eine Vielzahl integrierter Schnittstellen, darunter 12G-SDI/3G-SDI/HD-SDI-Ausgänge und 12G-SDI/3G-SDI/HD-SDI-Rückeingänge. Die CCU bietet standardmäßig vier 12G-SDI-Ausgänge und maximal acht 3G-SDI-Ausgänge. Durch Hinzufügen des optionalen HKCU-SDI50 wird dies auf maximal acht 12G-SDI-Ausgänge erweitert.

### **LAN-Schnittstelle für die Netzwerksteuerung**

Die HDCU-5000 verfügt über eine integrierte LAN-Schnittstelle (10BASE-T/100BASE-TX). Dadurch kann die Kamera über ein Netzwerk gesteuert werden. Diese Schnittstelle kann auch für eine IP TALLY-Funktion verwendet werden.

### **Übertragung mit extrem hoher Bitrate**

Die HDCU-5000 unterstützt UHB-Übertragung (Ultra High Bitrate). Dies ermöglicht eine 2-fache 4K-Zeitlupe oder die gleichzeitige Übertragung von zwei 4K-Bildern (Hauptkamera und andere Kamera, z. B. POV-Bildeingabe für die Hauptleitung).

### **Langstreckenübertragung und Hilfsausgang über HDLA**

Die hohe Stromzufuhr der CCU ermöglicht, die Kameras der Serie HDC-5500 mit den HD-Studio-Objektivadaptern HDLA-1500/HDLA-1505/HDLA-1507 über lange Strecken zu betreiben. HDLA-Hilfsausgang ist mit HDCU-5000 verfügbar.

### **Umfangreiche Erweiterungsoptionen**

Die HDCU-5000 bietet vier Schnittstellenerweiterungsoptionen. Die HKCU-SDI50 bietet vier zusätzliche 12G-SDI-Schnittstellen. Die HKCU-SFP50 verfügt über eine ST 2110-IP-Schnittstelle (einschließlich IP-Intercom-Funktion). Die HKCU-SM50 bietet eine Monomode-Glasfaserverbindung zwischen Kamera und CCU. Die HKCU-REC50 verfügt über eine interne CCU-Intervallaufzeichnung für bis zu 4 Stunden Aufnahmezeit bei 4K XAVC-I C300.

### Gigabit-Ethernet-Hauptverbindung

Die HDCU-5000 CCU verfügt über eine Einkanal-Verbindungsleitung (1 GB Ethernet) für einfache Datenübertragung.

### Multiformatfunktion

Die HDCU-5000 unterstützt mehrere Formate für 4K bis zu 2x, HD HFR bis zu 8x, PsF-Format, 1080-4:4:4-RGB (bei 23,98 PsF, 24 PsF, 25 PsF, 29,97 PsF).

### Aufzeichnung und Netzwerkübertragung in Echtzeit

Durch Hinzufügen der Intervallaufzeichnungsoption HKCU-REC50 kann die HDCU-5000 CCU die Live-Übertragung der Kamera aufzeichnen (bis zu 4 Stunden Aufnahmezeit bei 4K XAVC-I C300). Während der Aufzeichnung kann das Material in Echtzeit auf ein angeschlossenes USB-Solid-State-Laufwerk oder NAS-Gerät (Network Attached Storage) übertragen werden. Nach Abschluss der Aufnahme ist die Datei sofort auf dem angeschlossenen Speichergerät verfügbar.

## Technische Daten

### Allgemeines

Betriebsspannung	100/120/220 V bis 240 V AC, 50/60 Hz (Nähere Informationen zum Umschalten der Spannung erhalten Sie von einem Sony-Kundendienst oder -Vertriebsmitarbeiter.)
Stromverbrauch	7 A (max.)
Betriebstemperatur	5 °C bis 40 °C
Lagertemperatur	-20 °C bis +60 °C
Gewicht	Ca. 19,5 kg

### Optische Systemspezifikationen

Kamera	Glasfaserbuchse (1)
Intercom/Tally/E/A-Port	D-Sub, 50-poliger Anschluss (M2,6) (1 x) INTERCOM (PROD/ENG), 4 W: 0 dBu, RTS: 0 dBu, Farbkorrektur: -14 dBu PGM, 3-Systeme, 0 dBu/-20 dBu Tally (R, G, Y) Flag
RCP / CNU	8-poliger Multi-Anschluss (1 x)
TRUNK	12-polig (x1)
LAN-COM	8-polig (x1)
NETWORK TRUNK	8-polig (x1)

UHD SDI	<p>UHD-SDI A, B:                      12G-/6G-/3G-/HD-SDI-AUSGANG                      BNC (2)                      12G-SDI: SMPTE ST2082, 0,8 Vs-s, 75 Ω,                      11,88 GB/s/11,868 GB/s                      6G-SDI: SMPTE ST2081, 0,8 Vs-s, 75 Ω,                      5,940 GB/s/5,934 GB/s                      3G-SDI: SMPTE ST424/425 Level-A/B, 0,8 Vs-s,                      75 Ω, 2,970 Gbit/s/2,967 Gbit/s                      HD-SDI: SMPTE ST292, 0,8 Vs-s, 75 Ω,                      1,485 GB/s/1,4835 GB/s</p> <p>UHD-SDI C, D:                      12G/6G/3G/HD-SDI E/A                      BNC (2)                      12G-SDI: SMPTE ST2082, 0,8 Vs-s, 75 Ω,                      11,88 GB/s/11,868 GB/s                      6G-SDI: SMPTE ST2081, 0,8 Vs-s, 75 Ω,                      5,940 GB/s/5,934 GB/s                      3G-SDI: SMPTE ST424/425 Level-A/B, 0,8 Vs-s,                      75 Ω, 2,970 Gbit/s/2,967 Gbit/s                      HD-SDI: SMPTE ST292, 0,8 Vs-s, 75 Ω,                      1,485 GB/s/1,4835 GB/s</p>
SDI-Ausgang	<p>SDI-Ausgang 1 bis 4:                      3G/HD/SD-SDI-Ausgang                      BNC (4)                      3G-SDI: SMPTE ST424/425 Level-A/B, 0,8 Vs-s,                      75 Ω, 2,970 Gbit/s/2,967 Gbit/s                      HD-SDI: SMPTE ST292, 0,8 Vs-s, 75 Ω,                      1,485 GB/s/1,4835 GB/s                      SD-SDI: SMPTE 259M, 0,8 Vs-s, 75 Ω,                      270 MB/s</p>
SDI E/A	<p>SDI-E/A 1 bis 4:                      3G/HD/SD-SDI-E/A                      BNC (4)                      3G-SDI: SMPTE ST424/425 Level-A/B, 0,8 Vs-s,                      75 Ω, 2,970 Gbit/s/2,967 Gbit/s                      HD-SDI: SMPTE ST292, 0,8 Vs-s, 75 Ω,                      1,485 GB/s/1,4835 GB/s                      SD-SDI: SMPTE 259M, 0,8 Vs-s, 75 Ω,                      270 MB/s</p>
SDI RET	<p>SDI RET 1 bis 4:                      BNC (4)                      3G-SDI: SMPTE ST424/425,                      2,970 GB/s/2,967 GB/s                      HD-SDI: SMPTE ST292,                      1,485 GB/s/1,4835 GB/s                      SD-SDI: SMPTE 259M, 270 MB/s</p>
Referenzein-/ausgang	<p>BNC (2), Loop-Through-Ausgang,                      HD: Tri-Level Sync., 0,6 Vs-s, 75 Ω,                      SD: Bi-Level Sync., 0,3 Vs-s, 75 Ω</p>

## Optische Systemspezifikationen

PROMPTER 1 PROMPTER 2/VBS-RET	BNC (2 x), internes Beenden bei 75 $\Omega$ im 2 Kanal-Modus, analoges Signal, 1,0 Vs-s, 75 $\Omega$
Audioausgang	Audioausgang, Kanal 1, Kanal 2: XLR-Stecker, 3-polig (2 x), 0 dBu/- 20 dBu/+4 dBu
ZEICHEN/SYNCHRONISIERUNG	VBS: 1 Vs-s, 75 $\Omega$ , HD: 3-stufige Synchronisierung, 0,6 Vs-s, 75 $\Omega$ , SD: 2-stufige Synchronisierung, 0,3 Vs-s, 75 $\Omega$
AES/EBU	AES/EBU: 0,5 Vs-s, 75 $\Omega$
Wechselstromeingang	100/120/220 V bis 240 V AC (1) (Nähere Informationen zum Umschalten der Spannung erhalten Sie von einem Sony- Kundendienst oder -Vertriebsmitarbeiter.)

## Mitgeliefertes Zubehör

Mitgeliefertes Zubehör	Nummernschilder (1 Satz) Vor der Verwendung dieses Geräts (1) Bedienungsanleitung (CD-ROM) (1)
------------------------	--



**HDC-1700**

Tragbare HD-Multiformat-Systemkamera



**HDC-2500**

3G Double Speed Multiformat-HD-Systemkamera



**HDC-3100**

Tragbare Systemkamera mit drei 2/3"-CMOS-Sensoren für den Glasfaserbetrieb



**HDC-3500**

Tragbare Systemkamera mit drei 2/3"-4K-CMOS-Sensoren für den Glasfaserbetrieb



**HDC-5500**

Leistungsstarke, tragbare Systemkamera mit drei 2/3"-4K-CMOS-Sensoren und direkter 4K-Ausgabe



**HDLA-1500**

GROSSER HD-OBJEKTIVADAPTER



**HDLA-1500/B**

HD-Studio-Objektivadapter (Large Lens Adapter), dunkelgraues Gehäuse



**HDLA-1505**

GROSSER HD-OBJEKTIVADAPTER



**HDLA-1505/B**

GROSSER HD-OBJEKTIVADAPTER



**PWA-RCT1**

Software zur Aufnahmesteuerung für PWS-4500, HKCU-REC55 und HKCU-REC50



**HKCU-REC50**

Aufnahmeoption für HDCU-5000



**HZCU-UHDR50**

4K-Aufnahmelizenz für HDCU-5000/5500/3500



**PWAL-RCT50**

Option zur Kamerabasisstation-Aufnahmesteuerung für PWA-RCT1



**HZCU-DHR50**

DNxHD-Codec-Lizenz für die Kamerabasisstation HDCU-5000, HDCU-5500 und HDCU-3500



**RCP-3500**

Fernsteuerpult für Kameras der Serien HDC/HSC/HXC



**RCP-3501**

Fernsteuerpult für Kameras der Serien HDC/HSC/HXC



**MSU-3000**

Master-Setup-Unit, Fernsteuerpult für mehrere Systemkameras (horizontal)



**MSU-3500**

Master-Setup-Unit, Fernsteuerpult für mehrere Systemkameras (vertikal)



**HDCE-TX50**

IP-Kameraverlängerungsadapter für Remote-Live-Produktionen (Sender)



**HDCE-RX50**

IP-CCU-Verlängerungsadapter für Remote-Live-Produktionen (Empfänger)




**HDC-F5500**

Super-35-mm-4K-CMOS-Kamerasystem



**HKC-VND50**

Variable ND-Filtereinheit



**HKCU-UHF50**

4K 4x-Prozessorkarte für HDCU-5000



**CNA-2**

Netzwerkadapter zur Kamerasteuerung



**NETWORKED LIVE**



---

© 2004 - 2026 Sony Corporation. Alle Rechte vorbehalten. Dieses Dokument darf ohne schriftliche Genehmigung weder ganz noch auszugsweise reproduziert werden. Funktionen und Spezifikationen können ohne vorherige Ankündigung geändert werden. Bei den Werten für Gewicht und Abmessungen handelt es sich um Näherungswerte. Alle Marken sind Eigentum der jeweiligen Unternehmen.