

HDLA-1500

GROSSER HD-OBJEKTIVADAPTER



Übersicht

Mit dem Objektivadapter HDLA-1500 kann die tragbare HD-Kamera HDC-1500 oder die SuperMotion-Kamera HDC-3300 mit großen Studio/Ü-Wagen-Objektiven und 7"-Suchern verwendet werden. Anders als herkömmliche Large Lens Adapter kann der HDLA-1500 mühelos ohne Kabelverbindung an der Kamera befestigt werden und ermöglicht so eine schnelle, unkomplizierte Umrüstung von der Handkamera- zur Stativaufzeichnung.

Hinweis:

Das Gehäuse des HDLA-1500 ist entsprechend der Studiokamera HDC-1000 hellgrau gehalten. Auf Anfrage ist der Adapter auch in dunkelgrauer Ausführung (HDLA-1500/B) erhältlich.

Direkte Verbindung für schnelle, unkomplizierte Umrüstung

Die Kamera kann schnell und einfach auf den Adapter aufgesetzt werden. Dank dieses einzigartigen Befestigungsmechanismus kann die HDC-1500 montiert und demontiert werden, ohne dass dazu das Studio-Objektiv abgenommen werden muss.

Schnelles Aufsetzen für tragbaren Kamerakopf

Damit sowohl in Studios als auch bei Außenaufnahmen ein effizienter Betrieb gegeben ist, ist der Studio-Objektivadapter mit einem besonderen Mechanismus ausgestattet, dank dem die Kamera innerhalb nur weniger Sekunden vom Hand- zum Studiobetrieb umgerüstet werden kann.

Kabelloser Betrieb dank Hot Shoe-Verbindung

Dank eines neu entwickelten Koppelmechanismus werden Strom sowie Video- und Steuersignale direkt von der HDC-1500 an den HDLA-1500 weitergeleitet, ohne dass zusätzliche Kabelverbindungen erforderlich sind.

Integrierte Stromzufuhr für den Teleprompter

Bei Einsatz mit der Kontrolleinheit HDCU-1000 ist eine Stromversorgung (200 - 240 V AC) über den Studio-Objektivadapter möglich.

Gleiches Handling wie bei Standard-Kameras

All die Steuerungsfunktionen und die Features, die in der Regel mit Vollformat-Kameras in Verbindung gebracht werden, sind auch mit diesem effizienten Paket gegeben. Die Sucherposition des HDLA-1500 ist außerdem deutlich niedriger als bei vergleichbaren Modellen. Dieses flache Design verbessert die Sicht des Bedieners erheblich und minimiert die Parallaxe zwischen der optischen Achse des Kamerakopfs und des Suchers.

Funktionen

Unauffälliges Design mit geringerer Sucherhöhe

Einstellbare Sucherposition

Direkte Verbindung

Verwandte Produkte



HDCU-5000

Kamerabasisstation (CCU)
für Systemkameras der
Serien HDC-5500 und HDC-
3500/3100

HDVF-EL780

Full HD 7,4"-OLED-Sucher

Galerie



© 2004 - 2026 Sony Corporation. Alle Rechte vorbehalten. Dieses Dokument darf ohne schriftliche Genehmigung weder ganz noch auszugsweise reproduziert werden. Funktionen und Spezifikationen können ohne vorherige Ankündigung geändert werden. Bei den Werten für Gewicht und Abmessungen handelt es sich um Näherungswerte. Alle Marken sind Eigentum der jeweiligen Unternehmen.