

CBK-55AT

Sucherkabel und Befestigung für PMW-F55
und PMW-F5



Übersicht

Verbesserte Benutzerfreundlichkeit und Widerstandsfähigkeit für Sucher DVF-EL200 auf den Kameras PMW-F55 und PMW-F5

Das Sucherkabel CBK-55AT mit Befestigung bietet eine starke und flexible Halterung für den Sucher DVF-EL200 für die Kameras PMW-F55 und PMW-F5. Mit der Halterung kann der Full HD-Sucher sicher, schnell und einfach zur optimalen Positionierung an der Kamera befestigt werden. Das Gerät unterstützt auch den langlebigen Lemo-Steckverbinder des Suchers.

Technische Daten

Allgemeines

Gewicht Ca. 220 g

Abmessungen 97 x 119 x 44 (L x B x H)

Mitgeliefertes Zubehör

* Sucherkabel, 50 cm (1)

Galerie

