

PWA-4KS

Duale 4K-Stitching-Software



Overview

Jeden spannenden Moment festhalten mit der 4K-Stitching-Software

Die 4K-Stitching-Software PWA-4KS erstellt eine 8K x 2K weite Ansicht eines mit zwei 4K-Kameras gefilmten Bereichs, wie z. B. eines Fußballfelds. Von jedem Bereich des Gesamtbildes können bis zu drei HD-Ansichten aus einer natürlichen Perspektive erstellt werden, als seien sie von separaten HD-Kameras aufgezeichnet worden. Da das gesamte Feld von den Kameras abgedeckt wird, besteht keine Gefahr, auch nur einen Moment zu verpassen.

Benutzerfreundliche Software mit mehreren Echtzeiteffekten in voller Sendequalität

Das System bietet eine intelligente und intuitive Benutzeroberfläche mit Touchscreen und einer Steuerung.

Einfache Skalierbarkeit der Kosten durch Modell mit zeitlich befristeten Lizenzen

Die Bedienungssoftware wird von der AV-Multiport-Speichereinheit PWS-4400 für 4K/HD unterstützt, die serienmäßig eine Speicherkapazität von 2 TB und optional bis zu 8 TB bietet.

Unendliche Kombinationsmöglichkeiten und Versionen von Videoinhalten

Bietet eine 8K x 2K weite Ansicht des kompletten Bereichs und die Möglichkeit von bis zu drei HD-Ausschnitten. Erwerb von

Videomaterial mit bis zu dualem 4K-Format für
Zukunftssicherheit und Schutz vor Wertverlust.

Related products



PWA-TS1

4K-Grafiksoftware für
Telestrator

Gallery

