

## PWAL-RCT50

Option zur Kamerabasisstation-  
Aufnahmesteuerung für PWA-  
RCT1



### Overview

Die Option PWAL-RCT50 zur Kamerabasisstation-  
Aufnahmesteuerung ermöglicht es, die Aufnahmeoption HKCU-  
REC55/REC50 in Systemen mit mehreren Kameras über die  
Software PWA-RCT1 zur Aufnahmesteuerung zu steuern.

**Dieses Produkt ist ein Aktivierungsschlüssel für  
vorinstallierte Software.**

### Features

#### **Kamerabasisstation-Aufnahmesteuerung**

Wird die Lizenz PWAL-RCT50 für die Software PWA-RCT1 aktiviert,  
lassen sich die Kamerabasisstation HDCU-5000 mit HKCU-REC50-  
Aufnahmeoption und die Kamerabasisstationen HDCU-  
5500/3500 mit HKCU-REC55-Aufnahmeoptionen steuern.

### Related products



#### **PWA-RCT1**

Software zur  
Aufnahmesteuerung  
für PWS-4500, HKCU-  
REC55 und HKCU-  
REC50



#### **HKCU- REC50**

Aufnahmeoption für  
HDCU-5000



#### **HKCU- REC55**

Aufnahmeoption für  
die  
Kamerabasisstationen  
HDCU-5500 und  
HDCU-3500



#### **HDCU- 3500**

IP-fähige  
Kamerabasisstation  
(CCU) für 4K/HD-  
Systemkamera HDC-  
3500



NETWORKED **LIVE**

## **HDCU- 5000**

Kamerabasisstation (CCU) für Systemkameras der Serien HDC-5500 und HDC-3500/3100



NETWORKED **LIVE**

## **HDCU- 5500**

IP-fähige Kamerabasisstation (CCU) für 4K/HD-Systemkameras der HDC-5500-Serie

## Gallery

