

PWS-100PR1

Arbeitsplatz
Produktionssteuerung



Overview

Ermöglicht Live-Steuerung der PWS-4400 in 4K und HD

Die PWS-100PR1 ist eine 1RU-Produktionssteuerungs-Workstation zur Steuerung der 4K/HD-AV-Multiport-Speichereinheit PWS-4400 für den Live-Betrieb. Die Workstation verfügt über die vorinstallierte Produktionssteuerungssoftware PWA-PRC1 und eine Videoeingangskarte, die für diesen Betrieb erforderlich sind. Ein optionaler Touchscreen-Monitor kann zur Verfügung gestellt werden, um die Benutzerfreundlichkeit zu optimieren. Das System bietet eine Vielzahl unterschiedlicher Bildschirmvarianten, darunter den geteilten Bildschirm, den Playlisten-Modus, den Clipmanagement-Modus und den Ausschnitt-Modus. Zusammen mit der PWS-4400 bietet dieses Gerät vollständige Kontrolle über bahnbrechende 4K- und HD-Workflows, die Sie bei der Produktion hervorragender Live-Action-Inhalte unterstützt und ein besonderes Augenmerk auf Inhalte bietet.

Steuerung der PWS-4400

Die PWS-100PR1 ermöglicht eine Live-Steuerung der PWS-4400. Es kann eine Verbindung zur USB-Steuerung PWSK-4403 hergestellt werden, wodurch Live-Betrieb in Zeitlupe und der Anschluss eines optionalen Touchscreen-Monitors möglich werden.

Flexible Einsatzmöglichkeiten

Zusammen mit der PWS-4400 ermöglicht das Gerät die vollständige Kontrolle über bahnbrechende 4K- und HD-Workflows.

Multi-Port-Eingänge/-Ausgänge

Die PWS-100PR1 ist mit zwei Grafikkarten ausgestattet, die bis zu 6 Eingänge kontrollieren, die an die PWS-4400 übertragen (bei Verwendung der PWS-4400 im HD-Betrieb). Darüber hinaus verfügt die PWS-100PR1 über sechs USB 3.0-Anschlüsse, mit denen Sie USB-Festplatten anschließen können. Zwei RJ-45-Anschlüsse (1000BASE-T, 100BASE-TX), ein HDMI-Anschluss und ein DisplayPort-Anschluss V1.1a bieten die Möglichkeit, ein Display anzuschließen.

Features

Flexibler Betrieb

Die PWS-100PR1 bietet Ihnen Flexibilität bei der Live-Produktionssteuerung, da eine Vielzahl von Bildschirmvarianten zur Verfügung steht, darunter der geteilte Bildschirm, der Playlisten-Modus, der Clipmanagement-Modus und der Ausschnitt-Modus.

Anzeigebedienung und Zweitmonitor-Einstellungen

Die PWS-100PR1 lässt sich problemlos mit einem Touchscreen-Monitor bedienen. Es ist auch möglich, das Gerät ohne einen Monitor zu bedienen, indem ein kleiner LCD-Menü-Monitor an eine Steuerung vom Typ PWSK-4403 angeschlossen wird. Für noch mehr Flexibilität der PWS-100PR1 können zusätzlich zu einem Touchscreen-Monitor bis zu zwei Steuerungen vom Typ PWSK-4403 an zwei LCD-Monitore angeschlossen werden.

Schnelles Hochfahren

Die PWS-100PR1 fährt in weniger als einer Minute hoch, wodurch sie in kürzester Zeit betriebsbereit ist.

Related
products



PWS-4400

AV-Multiport-
Speichereinheit für 4K
und HD

Gallery

