

## RM-C950

Fernbedienung für  
Farbvideokamera



### Overview

Uneingeschränkte Fernsteuerung der Kamerafunktionen und Objektivfunktionen Zoom/Fokus/Blende der Kamera DXC-9000/950/ H10/390/990 über die Fernbedienung RS-232C. Einfache Bedienung mit Knopfsteuerung von Gain, Detail, Master Pedestal, Rot- und Blau-Gain-Funktionen.

Die Stromversorgung erfolgt über DXC-9000/ 950/990 in Verbindung mit dem Kameraadapter CMA-D2 oder die Fernbedienung CCU-M5.

Die Stromversorgung erfolgt über DXC-H10 in Verbindung mit dem Kameraadapter CMA-H10.

### Specifications

#### Allgemeine Daten

Betriebsspannung: DC 12 V (über DXC-9000/950 bzw. CMA-D2 oder CCU-M5)

Betriebstemperatur: -5 °C bis 45 °C

Anschlüsse: CAMERA (8-polig)

Gewicht: 212 x 41 x 132 mm (B x H x T)

212 x 41 x 132 mm (B x H x T, ohne

Abmessungen:                    vorstehende Geräteteile und  
Steuerungselemente)

---

## Mitgeliefertes Zubehör

Verbindungskabel (3  
m) (1 x)

Betriebsanleitung (1 x)

---

## Gallery

