

SCA-M30

Qualitativ hochwertiges
Deckenmikrofon für IP-
Sicherheitskameras.



Overview

Mikrofone werten IP-Überwachungssysteme deutlich auf und ergänzen die von den Kameras erfassten Bilder durch Audioinformationen. So kann Aufmerksamkeit auf Vorfälle gelenkt werden, die man sonst nicht erkennen oder verstehen würde. Bei überwachten Besprechungen und Befragungen ist der Ton, den die Deckenmikrofone liefern, unerlässlich.

Das SCA-M30 ist ein unauffälliges Mikrofon für den Innenbereich, das für die Aufnahme von klarem, qualitativ hochwertigem Ton optimiert wurde. Die hohe Empfindlichkeit wird durch den physischen Schutz gegen Vibrationen und einen Filter gegen ungewollte niederfrequente Geräusche noch verbessert.

Viele Optionen für die Deckenmontage garantieren eine einfache Installation. Das Mikrofon wird direkt an die IP-Kameras von Sony angeschlossen und von ihnen betrieben.

Features

Hochempfindlich

Mit dem hochempfindlichen Elektretwandler können Sie sogar die leisesten Geräusche einfangen.

Hochpassfilter gegen niederfrequente Umgebungsgeräusche

Ein Hochpassfilter blockt niederfrequente Geräusche von Lüftern,

Klimaanlagen, Verkehr usw. und verbessert so die Verständigung.

Gehäuse reduziert ungewollte Geräusche

Der akustische Schutz unterdrückt Geräusche von der Seite oder Rückseite des Mikrofons damit die Information von vorne effektiv aufgenommen werden kann.

Einfache Justierung der Aufnahmerichtung

Die Aufnahmerichtung lässt sich ganz einfach einstellen, indem man das Mikrophon am Schutzgitter rotiert.

Skalierbare Eingangsempfindlichkeit

Für spezifische Installationen lässt sich die Eingangsempfindlichkeit des Mikrofons leicht anpassen.

Einfache Installation

Für die Installation an der Decke, entweder versenkt oder hervorstehend, werden nur gängige Werkzeuge benötigt.

Robustes Schutzgehäuse

Das SCA-M30 ist mit einem federnden Gummigehäuse versehen, um die Vibrationen zu dämpfen.

Related products



SNC- VB635

Fix-Kamera mit 1.080p/60 Bildern/s, 1/2" Exmor™ CMOS-Sensor und IPELA ENGINE EX™ – V-Serie



SNC- VB630

Fix-Kamera mit 1.080p/60 Bildern/s und IPELA ENGINE EX™ – V-Serie



SNC- VB600

Fix-Kamera mit 720p/60 Bildern/s und IPELA ENGINE EX™ – V-Serie



SNC- VM632R

Robuste IR-Kamera für den Außenbereich mit 1.080p/60 Bildern/s und IPELA ENGINE EX™ – V-Serie



SNC- VM602R

Robuste IR-Kamera
für den Außenbereich
mit 720p/60 Bildern/s
und IPELA ENGINE
EX™ – V-Serie



SNC- VM631

Vandalismussichere
Mini-Dome-Kamera
mit
1.080p/60 Bildern/s
und IPELA ENGINE
EX™ – V-Serie



SNC- VM630

Mini-Dome-Kamera
mit
1.080p/60 Bildern/s
und IPELA ENGINE
EX™ – V-Serie



SNC- VM601

Vandalismussichere
Mini-Dome-Kamera
mit 720p/60 Bildern/s
und IPELA ENGINE
EX™ – V-Serie



SNC- VM600

Mini-Dome-Kamera
mit 720p/60 Bildern/s
und IPELA ENGINE
EX™ – V-Serie

Gallery

