

## SCA-S30

Qualitativ hochwertiger  
Lautsprecher für den  
Außenbereich für die IP-Kameras  
von Sony



### Overview

Lautsprecher für den Außenbereich können bei Überwachungssystemen eine wichtige Rolle spielen, da über sie eine sofortige Reaktion bekannt gemacht werden kann. Sie können zum Informieren, Warnen und sogar zum Abschrecken eingesetzt werden.

Der SCA-S30 ist ein robuster Lautsprecher für die Installation im Außenbereich und entspricht der IP-Schutzklasse. Dank seines integrierten Verstärkers verfügt er über eine hohe Ausgangsleistung von 35 Watt und bietet klaren, qualitativ hochwertigen Ton.

Der SCA-S30 kann leicht an der Decke oder an einem Mast montiert werden. Die problemlose Verwendung im Außenbereich wird durch die Schutzklasse IP66 gewährleistet.

### Features

#### **Aktiver Lautsprecher**

Eigenständiges Gerät mit 35-Watt-Verstärker und Lautsprecher. Einfach in der Installation und Bedienung ohne Bedarf an externer Verstärkung.

#### **Qualitativ hochwertige Ausgabe**

Mit einem breiten Frequenzgang und einer leistungsstarken Ausgabe (86dBspl/W) ist dieser Lautsprecher ideal für

Außenanwendungen geeignet.

## Einfache Installation

Da dieser Lautsprecher aus nur einer Einheit besteht, ist er leicht zu installieren und muss nicht durch einen separaten Audioverstärker ergänzt werden. Die Spannungsversorgung liegt bei 24 V AC bei direktem Anschluss an die IP-Kameras von Sony. Der Winkel des Lautsprechers wird durch das Anziehen oder Lösen von Justierschrauben eingestellt.

## Für Anwendungen im Außenbereich konzipiert

Der SCA-S30 entspricht der Schutzklasse IP66 und kann in Temperaturen von 0 bis 50 °C eingesetzt werden. Er kann Wind, Vibrationen und anderen externen Belastungen standhalten. Das äußere Gehäuse des Lautsprechers ist aus einem hochwiderstandsfähigen Material hergestellt, das harten Stößen standhalten kann.

## Related products



### SNC-VB635

Fix-Kamera mit 1.080p/60 Bildern/s, 1/2" Exmor™ CMOS-Sensor und IPELA ENGINE EX™ - V-Serie



### SNC-VB630

Fix-Kamera mit 1.080p/60 Bildern/s und IPELA ENGINE EX™ - V-Serie



### SNC-VB600

Fix-Kamera mit 720p/60 Bildern/s und IPELA ENGINE EX™ - V-Serie



### SNC-VM632R

Robuste IR-Kamera für den Außenbereich mit 1.080p/60 Bildern/s und IPELA ENGINE EX™ - V-Serie



### SNC-VM602R

Robuste IR-Kamera für den Außenbereich



### SNC-VM631

Vandalismussichere Mini-Dome-Kamera



### SNC-VM630

Mini-Dome-Kamera mit



### SNC-VM601

Vandalismussichere Mini-Dome-Kamera

mit 720p/60 Bildern/s  
und IPELA ENGINE  
EX™ – V-Serie

mit  
1.080p/60 Bildern/s  
und IPELA ENGINE  
EX™ – V-Serie

1.080p/60 Bildern/s  
und IPELA ENGINE  
EX™ – V-Serie

mit 720p/60 Bildern/s  
und IPELA ENGINE  
EX™ – V-Serie



## **SNC- VM600**

Mini-Dome-Kamera  
mit 720p/60 Bildern/s  
und IPELA ENGINE  
EX™ – V-Serie

## Gallery

