

## UNI-ID7T3

Kameragehäuse mit getöntem Glas für den versenkten Einbau



### Overview

#### **Getöntes Deckengehäuse für den versenkten Einbau von Dome-Überwachungskameras**

Das 7-Zoll-Gehäuse für die versenkte Deckenmontage im Innenbereich eignet sich für die Kameras der SNC-RX-Serie, die SNC-RZ25N, SNC-RZ30N und SNC-RZ50N. Sie verfügt über einen getönten Dome mit weißem Einbauring. Ohne Elektronik. Schnittstellenverkabelung (Ethernet, Sensor, E/A, Strom vom Nutzer bereitgestellt).

#### **Blendschutz**

Getönter unterer Dome aus Polycarbonat mit einem Durchmesser von 7 Zoll.

### Features

#### **Unauffällig**

Weißer Einbauring

#### **Deckenmontage**

Metallaufsatz in Plenumqualität

## Gallery

