

UNI-OPL7C3

Druckfestes Dome-Kameragehäuse für den Außeneinsatz



Overview

Geeignete Kameramodelle:

- SNC-RX550P - SNC-RX530P - SNC-RX570P Befestigung:

- SNCA-WM20G (Wandmontage) - SNCA-CEILING

(Deckenmontage) - SNCA-WM20FC (siehe Hinweis) Bewertung:

- IP67 Betriebstemperatur:

- -29 bis +50 °C (SNCA-HEATER) Spannung:

- 24 Volt AC Optionales Zubehör:

- SNCA-CLEAR/2 (im Lieferumfang enthalten)

- SNCA-TINTED/2

Related products



SNC- EB600

Fix-Kamera mit 720p/30 Bildern/s und IPELA ENGINE EX™ – E-Serie



SNC- EB600B

Einfache Fix-Kamera mit 720p/30 Bildern/s und IPELA ENGINE EX™ – E-Serie



SNC- EB630

Fix-Kamera mit 1.080p/30 Bildern/s und IPELA ENGINE EX™ – E-Serie



SNC- EB630B

Einfache Fix-Kamera mit 1080p/30 Bildern/s und IPELA ENGINE EX™ – E-Serie



SNC-



SNC-



SNC-



SNC-

VB600

Fix-Kamera mit
720p/60 Bildern/s und
IPELA ENGINE EX™ –
V-Serie



EP521

Standard Definition
(PAL) PTZ-
Netzwerkamera



EP580

PTZ-Kamera mit
1.080p/30 Bildern/s –
E-Serie

ER521

Standard-Definition-
(PAL-)Rapid-Dome-
Netzwerkamera

SNC- ER550

Rapid-Dome-Kamera,
720p/30 Bilder/s – E-
Serie

SNC- ER580

Rapid-Dome-Kamera
mit 1.080p/30
Bildern/s – E-Serie

Gallery

