

UTX-M40

UWP-D-Handmikrofon mit unidirektionaler Kapsel



Overview

Die Nachfrage nach qualitativ hochwertigem Audio steigt mit der Zunahme an hochauflösenden Inhalten in der Videoproduktionsbranche. Inhaltsersteller stehen heute vor der Herausforderung, qualitativ hochwertige Audiodateien schnell, zuverlässig und mit begrenzten Ressourcen aufzunehmen. Die UWP-D-Serie bietet eine hervorragende Tonqualität bei digitaler Verarbeitung, zuverlässige HF-Übertragung, echten Doppeltuner-Diversity-Empfang und benutzerfreundliche Funktionen. Damit ist sie der ideale Partner für ENG (elektronische Berichterstattung) und EFP (elektronischer Außeneinsatz) sowie für Dokumentationen und Hochzeiten.

- Hohe Tonqualität dank digitaler Audioverarbeitung von Sony
- NFC-SYNC-Funktion für schnelle und einfache sichere Kanaleinstellung (IR-Synchronisierung mit Empfängern URX-P03, URX-P03D und URX-S03D)
- Austauschbarer Kopf für eine große Auswahl an Mikrofonkapseln
- Lautstärkeregelung im automatischen Verstärkungsmodus
- +15 dB Verstärkungs-Lautstärke-Boost-Modus für Audio ohne Mikrofon
- Senderfrequenz wird an Empfänger gesendet, um mehrere Empfänger an einen Sender anzupassen

- Variable Stummschaltungsfunktion
- Kompatibel mit den Serien WL-800/UWP/UWP-D von Sony
- Gut lesbares OLED-Display, ideal für den Einsatz im Innen- und Außenbereich

Features

Digitale Audioverarbeitung für hohe Tonqualität

Die verbesserte digitale Audioverarbeitungstechnologie von Sony sorgt für eine hohe Tonqualität und eine bessere Ansprechleistung bei transienten Signalen. Eine neue [optionale] digitale Audioschnittstelle ermöglicht die direkte digitale Tonaufnahme mit vielen professionellen Camcordern von Sony und Kameras mit Alpha-Wechselobjektiv über den MI-Schuhadapter (Multi Interface) SMAD-P5. Die A/D- und D/A-Wandlungsschritte werden dabei umgangen, um eine hervorragende Tonqualität zu gewährleisten.

Schnelle, einfache Frequenzeinstellung

Die einzigartige, benutzerfreundliche NFC-SYNC-Funktion von Sony ermöglicht eine schnelle, intuitive und sichere Kanaleinstellung zwischen Sender und Empfänger.

Leichtes, kompaktes Design

Die reduzierte Systemgröße und das geringe Gewicht ermöglichen hervorragende Mobilität in einer Vielzahl von Anwendungen, einschließlich Nachrichten, Dokumentationen, Hochzeiten und Fernproduktionen. Die kompakte Größe und das geringe Gewicht des Empfängers machen ihn zu einem idealen Partner für kleine Camcorder und Digitalkameras mit austauschbarem Objektiv.

Specifications

Allgemein

Oszillatortyp	Quarzgesteuerter PLL-Synthesizer
Antennentyp	Drahtantenne mit $1/4 \lambda$ Wellenlänge
Trägerfrequenzen	<p>14UC: 470,125 MHz bis 541,875 MHz (UHF-TV-Kanäle 14 bis 25)</p> <p>25UC: 536,125 MHz bis 607,875 MHz (UHF-TV-Kanäle 25 bis 36)</p> <p>42LA: 638,125 MHz bis 697,875 MHz (UHF-TV-Kanäle 42 bis 51)</p> <p>90UC: 941,625 MHz bis 951,875 MHz, 953,000 MHz bis 956,125 MHz und 956,625 MHz bis 959,625 MHz</p> <p>21CE: 470,025 MHz bis 542,000 MHz (UHF-TV-Kanäle 21 bis 29)</p> <p>33CE: 566,025 MHz bis 630,000 MHz (UHF-TV-Kanäle 33 bis 40)</p> <p>42CE: 638,025 MHz bis 694,000 MHz (UHF-TV-Kanäle 42 bis 48)</p> <p>38CN: 710,025 MHz bis</p>

	<p>782,000 MHz (UHF-TV-Kanäle 38 bis 46) E: 794,125 MHz bis 805,875 MHz BJ: 806,125 MHz bis 809,750 MHz KR: 925,125 MHz bis 937,500 MHz</p>
HF-Ausgangsleistung	<p>30 mW/5 mW wählbar (Modelle UC, U, CE, LA, CN) 10 mW/2 mW wählbar (Modelle J, E, KR)</p>
Kapseltyp	Dynamisch
Charakteristik	Unidirektional
Referenz-Audioeingangsspegel	<p>-55 dBV (Verstärkungsmodus auf NORMAL eingestellt, 0 dB Dämpfung)</p>
Maximaler Audioeingangsspegel	<p>151 dB SPL (21 dB Dämpfung, bei Verwendung der mitgelieferten Mikrofoneinheit)</p>
	0 dB bis 21 dB (in Stufen)

Audiodämpfungseinstellbereich	von 3 dB
Frequenzgang	70 Hz bis 18 kHz (typisch) (Modelle UC, U, CE, LA, CN, E, KR) 70 Hz bis 15 kHz (typisch) (Modell J)
Signalrauschabstand	60 dB (-60 dBV, 1 kHz Sinuswelleneingang) 102 dB (Verstärkungsmodus auf AUTO GAIN eingestellt, max. Abweichung, A- gewichtet) 96 dB (Verstärkungsmodus auf NORMAL eingestellt, max. Abweichung, A-gewichtet)
Verzerrung	Höchstens 0,9 % (-60 dBV, Eingang 1 kHz)
Tonverzögerung	Ca. 0,35 ms
Tonsignal-Frequenz	Im UWP-D- Kompandermodus: 32,382 kHz Im UWP- Kompandermodus: 32

	<p>kHz</p> <p>Im WL800- Kompanndermodus: 32,768 kHz</p>
Anzeige	OLED
Betriebsspannung	<p>DC 3.0 V (zwei LR6/AA Alkalibatterien)</p> <p>5,0 V DC (Versorgung über USB-Anschluss vom Typ- C)</p>
Batterielebensdauer*	<p>Ca. 8 Stunden mit einer Ausgangsleistung von 30 mW (Modelle UC, U, CE, LA, CN)</p> <p>Ca. 10 Stunden mit einer Ausgangsleistung von 10 mW (Modelle J, E, KR)</p> <p>*Die Batterielebensdauer wurde mit zwei LR6/AA Alkali-Batterien von Sony bei 25 °C gemessen.</p>
Betriebstemperatur	0 bis 50 °C
Temperatur (Lagerung/Transport)	-20 °C bis +55 °C
	Ø48 x 258 mm

Abmessungen

(Durchmesser/Länge)

Gewicht

Ca. 255 g (ohne Batterien)

Related products



URX-P03D

Tragbarer 2-Kanal-Empfänger der Serie UWP-D



URX-P40

Tragbarer UWP-D-Empfänger



UWP-D21

UWP-D-Funkmikrofonpaket mit Funksender von Sony



UWP-D26

UWP-D-Taschensender- und XLR-Anstecksender-Paket



UWP-D22

UWP-D-Set mit tragbarem Mikrofon



URX-S03D

Tragbarer 2-Kanal-Slot-in-Empfänger der Serie UWP-D

Gallery

