

## VCT-FSA5

Schulterhalterung für die  
Kameras PMW-F5 und PMW-F55



### Overview

#### **Leichte Schulterstütze mit beweglichem Schulterpolster**

Die Schulterstütze VCT-FSA5 wurde speziell für das Filmen von Dokumentationen und ähnlichen Aufnahmen mit den Kameras PMW-F55 und PMW-F5 entwickelt. Sie besteht aus zwei Standardstangen mit (ca.) 25 cm Länge und 15 mm Durchmesser zur Befestigung von Schärfezieheinrichtungen und Matte-Boxen und verfügt über zwei Arri-Rosetten, die die Verwendung von Handgriffen von Drittanbietern ermöglichen. Die Schulterstütze kann mit dem mitgelieferten V-Schuh auch für die Stativbefestigung VCT-14/VCT-U14 verwendet werden, sodass ein schneller Wechsel zwischen der Nutzung auf der Schulter und mit Stativ möglich ist. Durch das minimalistische Design mit einem Mechanismus zum Gewichtsausgleich können Anwender die Kamera stundenlang problemlos nutzen.

#### **Für die Kameras PMW-F55 und PMW-F5**

Besonders geeignet für das Filmen von Aufnahmen im Dokumentationsstil.

#### **Aufnahme von Schärfezieheinrichtungen, Matte-Boxen und anderem Zubehör über Standardstangen mit einem Durchmesser von 15 mm und Arri-Rosetten**

Umfasst zwei Stangen mit einem Durchmesser von (ca.) 15 mm

und 25 cm Länge, sowie zwei Arri-Rosetten, die die Verwendung von Handgriffen von Drittanbietern ermöglichen.

### **Nutzung auf der Schulter und mit Stativ**

Kann für die Stativbefestigung VCT-14/VCT-U14 verwendet werden und ermöglicht so ein schnelles Lösen. Ideal für den schnellen Wechsel vom Stativ zur Schulter.

### **Beste Ergonomie**

Die Kamera kann auf der Schulterstütze von vorn nach hinten verschoben werden, sodass jeder Anwender sie perfekt anpassen kann.

## Features

### **Nutzung auf der Schulter und mit Stativ**

Die Schulterstütze kann mit dem mitgelieferten V-Schuh für die Stativbefestigung VCT-14/VCT-U14 verwendet werden, sodass ein schneller Wechsel zwischen der Nutzung auf der Schulter und mit Stativ möglich ist.

### **Aufnahme von Schärfezieheinrichtungen, Matte-Boxen und anderem Zubehör über Standardstangen mit einem Durchmesser von 15 mm und Arri-Rosetten**

Die Schulterstütze VCT-FSA5 besteht aus zwei Standardstangen mit einem Durchmesser von (ca.) 15 mm und 25 cm Länge zur Befestigung von Schärfezieheinrichtungen und Matte-Boxen und verfügt über zwei Arri-Rosetten, die die Verwendung von verschiedenem Zubehör und Handgriffen von Drittanbietern ermöglichen.

### **Beste Ergonomie durch flexible Anpassungsoptionen**

In der Mitte der Schulterstütze befindet sich ein Schlitz. Dieser dient zum Verschieben der Kameraposition von vorn nach hinten, um das vom Objektiv abhängige Gewicht ausbalancieren

zu können. In Kombination mit der verstellbaren Halterung des Suchers und dem Kupplungsarm sorgt dies dafür, dass die Kamera bequem individuell angepasst werden kann.

## Gallery

