

## WD-850

### UHF-Signalverteiler



#### Overview

- Diversity-Ausgang für bis zu vier Empfänger/Tuner-Basiseinheiten
- Stromzufuhr für UHF-Antenne von Sony
- Kaskadenausgang für einen zusätzlichen Antennensplitter oder Empfänger/Tuner-Basiseinheit
- Zwei Paar Antenneneingangsanschlüsse zur Erweiterung des Betriebsbereichs eines drahtlosen Mikrofonsystems

#### Specifications

##### Gruppentitel

Frequenzbereich  
USA: 470 bis 806 MHz  
CE: 470 bis 862 MHz  
Japan: 770 bis 810 MHz

Kanaldistribution  
Eingänge: 2 Paar  
Ausgänge: 4 Paar

Eingang/Ausgang Antenne  
BNC-R, 50  $\Omega$

Kaskadenausgang  
1 Paar

Spannungsversorgung für Antennenverstärker (von Antenneneingangsanschlüssen) 9 V DC/AUS umschaltbar

Betriebsspannung USA: 120 V AC, 60 Hz  
CE: 230 V, 50 Hz  
Japan: Wechselstrom, 100 V, 50/60 Hz

Leistungsaufnahme 18 W (wenn der Antennenverstärker mit 100 mA versorgt wird)

Abmessungen (B x H x T) Ca. 482 × 44 × 285 mm  
(19 x 1 3/4 x 11 1/4“)

Gewicht Ca. 4,4 kg

## Mitgeliefertes Zubehör

Audio-Ausgangsanschluss 50 Ohm Abschlusswiderstand (6)  
Netzkabel (1)  
Bedienungsanleitung (1)

## Related products



### **DWR-R03D**

Digitaler Funkempfänger der

DWX-Serie mit  
2 Kanälen

## Gallery

