

## AD-PCM2

Windschutz für den linearen  
PCM-Recorder PCM-M10



### Overview

Dieser optionale Windschutz ist ein Muss für Außenaufnahmen und wurde für das integrierte Mikrofon des Recorder PCM-M10 konzipiert. Der Windschutz ist aus 15 mm langem synthetischem Fell gefertigt und reduziert Windrauschen bis zu 20 dB.

- Für die Verwendung mit den integrierten Mikrofonen der PCM-M10
- Reduziert Windrauschen bis zu 20 dB
- Aus 15 mm langem synthetischen Fell gefertigt

## Gallery

