

CNA-2

Netzwerkadapter zur
Kamerasteuerung



NETWORKED LIVE

Specifications

Allgemeines

| | |
|--|---|
| Betriebsspannung LAN1 PoE (konform mit IEEE802.3af Typ1 Klasse0): | 37–57 V (Gleichstrom) |
| CCU-Stromzufuhr (CCA): | 10,5–30 V (Gleichstrom) |
| EXT E/A (D-SUB): | 10,5–17 V (Gleichstrom) |
| 12 V (Gleichstrom) Eingang | 11,4–12,6 V (Gleichstrom) |
| Leistungsaufnahme | 9 W (nur Haupteinheit, 12 V (Gleichstrom) Eingang) |
| Betriebstemperatur | 5 °C bis 40 °C |
| Lagertemperatur | -20 °C bis +60 °C (-4 °F bis +140 °F) |

| | |
|-------------------------------|---|
| Gewicht | 660 g (1 lb 7,3 oz) |
| Äußere Abmessungen (B/H/T) | 100 mm × 42 mm × 181 mm (4" × 1 11/16" × 7 1/4") |

Anschlüsse Fernbedienung

USB-Anschluss
High Speed USB (USB 2.0) (1)
CCU-REMOTE-Anschluss
8-poliger Multi-Anschluss (1)
AUX REMOTE-REMOTE-Anschluss
8-poliger Multi-Anschluss (1)
Gleichstromausgang: 30 V, 6 W
Externer E/A-Anschluss
15-polig, D-Sub (1)
Netzwerkanschluss RJ-45 (2)
1000BASE-T: IEEE 802.3ab

Mitgeliefertes Zubehör

Hinweise zur erstmaligen
Benutzung (1 x)

Zubehör optional

Wechselstromnetzteil AC-
UES1230M T

Related products



NETWORKED LIVE

HDC-3500

Tragbare Systemkamera mit drei 2/3"-4K-CMOS-Sensoren für den Glasfaserbetrieb



NETWORKED LIVE

HDC-5500

Leistungsstarke, tragbare Systemkamera mit drei 2/3"-4K-CMOS-Sensoren und direkter 4K-Ausgabe



NETWORKED LIVE

HDC-P50

Kompakte 4K/HD-POV-Systemkamera



NETWORKED LIVE

HDC-P31

Kompakte HD-POV-Systemkamera mit erweiterten Fernbedienungsfunktionen und erweiterten HDR-Workflows



NETWORKED LIVE

HDCU-5500

IP-fähige Kamerabasisstation (CCU) für 4K/HD-Systemkameras der HDC-5500-Serie



NETWORKED LIVE

HDCU-5000

Kamerabasisstation (CCU) für Systemkameras der Serien HDC-5500 und HDC-3500/3100



NETWORKED LIVE

HDCU-3500

IP-fähige Kamerabasisstation (CCU) für 4K/HD-Systemkamera HDC-3500



NETWORKED LIVE

RCP-3500

Fernsteuerpult für Kameras der Serien HDC/HSC/HXC



NETWORKED LIVE

RCP-3100

Fernsteuerpult mit Joystick für Kameras der Serien HDC/HSC/HXC. Einheiten in einem 19"-EIA-Rack.



MSU-3000

Master-Setup-Unit, Fernsteuerpult für mehrere Systemkameras (horizontal)



MSU-3500

Master-Setup-Unit, Fernsteuerpult für mehrere Systemkameras (vertikal)

Gallery

