

## FWD-32WE615/T

32"-HD Ready-LED-BRAVIA  
Professional Display



### Übersicht

#### **Display für den geschäftlichen Einsatz**

Präsentieren Sie ein klares, professionelles Bild mit dem 32"-BRAVIA Professional Display FWD-32WE615/T. Die gestochen scharfe HD Ready-Bildqualität, erweiterte Steuermöglichkeiten und ein zuverlässiger Betrieb sorgen dafür, dass Sie Ihre Botschaft eindrucksvoll vermitteln können.

Durch erweiterte Steuermöglichkeiten, den Simple Pro-Modus und die optionale interaktive Kompatibilität ist die Erstellung von attraktivem Digital Signage ein Kinderspiel, sodass Sie immer ein klares Bild erhalten.

Schöpfen Sie die Möglichkeiten des Displays voll aus: Durch die nahtlose Manage for TEOS-Integration und bereits eingebaute Lösungen können zusätzliche Funktionen hinzugefügt werden – von der Nutzung für Konferenzräume bis zur Automatisierung.

Für noch mehr beruhigende Sicherheit gibt es unseren standardmäßig inbegriffenen erweiterten PrimeSupport-Austauschservice über 3 Jahre. Wenn es ein Problem mit dem Display gibt, bieten wir Ihnen standardmäßig ein neues Ersatzprodukt an Stelle einer Reparatur. Sie

können den Support auch um zwei weitere Jahre verlängern.

## Funktionen

### **Sehen Sie auch die kleinsten Details**

Die X-Reality™ PRO-Bildverarbeitung analysiert jedes Einzelbild und gleicht Szenen mit unserer speziellen Bilddatenbank ab, um die Bilder zu optimieren und das Rauschen zu reduzieren.

### **Flüssigere Bewegung**

Motionflow XR fügt zusätzliche Einzelbilder zwischen den Originalen hinzu, um flüssigere, schärfere Details in schnellen Sequenzen zu gewährleisten.

### **TEOS-Integration**

BRAVIA lässt sich nahtlos in Manage for TEOS integrieren – eine Lösung, die die Steuerung von Geräten und Inhalten in Sitzungssälen, Besprechungsbereichen und öffentlichen Bereichen koordiniert.  
*TEP-X96-Player erforderlich.*

### **Flexible Befestigung und Installation**

BRAVIA bietet flexible Montagemöglichkeiten mit einer Standard-VESA-Halterung für eine einfache Integration in viele unterschiedliche Umgebungen.

### **Schnelles Einstellen dank Pro-Modus**

Display-Einstellungen können angepasst, gespeichert und mit einem USB-Stick ganz einfach auf mehrere Displays kopiert werden.

### **Noch mehr beruhigende Sicherheit**

Für noch mehr beruhigende Sicherheit gibt es unseren standardmäßig inbegriffenen erweiterten PrimeSupport-Austauschservice über 3 Jahre. Wenn es ein Problem mit Ihrem BRAVIA Professional Display gibt, stellen wir

kostenlos ein Ersatzgerät zur Verfügung, um Ausfallzeiten zu vermeiden.

## Technische Daten

### Display-Funktionen

Helligkeit (cd/m <sup>2</sup> )	350
Natives Kontrastverhältnis	1500:1
Dynamisches Kontrastverhältnis	300.000:1
Ansprechzeit (ms)	8
Dimmungsart	Frame Dimming
Display-Gerät	LCD
Hintergrundbeleuchtung	Edge LED
Blendengröße (oben, Seite, unten)	11,4/12/18,9
Betriebszeit	18 Stunden täglich

### Displaydaten

Bildschirmgröße für WEB (Diagonal, cm, Ganzzahl oder 1. Dezimalstelle)	80,0 cm
Hintergrundbeleuchtung	Edge LED
Displayauflösung (H x V, Pixel)	1366 x 768

Bildschirmgröße (Zoll, diagonal gemessen)	32" (31,5")
---	-------------

Seitenverhältnis	16:9
------------------	------

## Professionelle Funktionen

Versteckter Professional-Modus	Ja
--------------------------------	----

Automatische Aktivierung über HDMI	Ja
------------------------------------	----

Multicast/IPTV	Ja
----------------	----

Kompatibel mit TDM Digital Signage/TEOS-Lösungen	Ja (erfordert Player TEP-X96)
--	-------------------------------

Betriebssystem	Linux
----------------	-------

Integrierter Speicher (GB)	4 GB
----------------------------	------

## Displaysystem

TV-System (digital terrestrisch)	DVB-T/T2
----------------------------------	----------

TV-System (digitales Kabel)	DVB-C
-----------------------------	-------

TV-System (digitales Sat)	DVB-S/S2
---------------------------	----------

Anzahl der Tuner (terrestrisch/Kabel)	1 (Digital/Analog)
--	--------------------

Anzahl der Tuner (Sat)	1
---------------------------	---

## Netzwerk-Funktionen

WiFi Direct	Ja
-------------	----

Wi-Fi Certified	Ja
-----------------	----

Internetbrowser	VEWD
-----------------	------

## Weitere Funktionen

Codecs für USB- Wiedergabe	MPEG1/MPEG2PS/MPEG2TS/AVCHD/MP4P (XVID)/AVI (MotionJpeg)/WMV9/MKV/WEBM/WAV/MP3
-------------------------------	--

HDMI-CEC	Ja
----------	----

Standby-Timer	Ja
---------------	----

Ein/Aus-Timer	Ja
---------------	----

Anzeigesprache	BUL/ CAT/ CZE/ DAN/ GER/ GRE/ ENG/ SPA HEB/ HRV/ HUN/ ITA/ KAZ/ LIT/ LAV/ DUT/ I RUM/ RUS/ SLO/ SLV/ SRP/ SWE/ TUR/ UKR
----------------	---

## Steuerungsspezifikationen

IP Steuerung	Ja
--------------	----

Pro-Modus	Ja (Einfach)
-----------	--------------

## Eingänge und Ausgänge

HDCP	HDCP 1.4
HF-Eingänge (Antenne/Kabel)	1 (seitlich)
ZF-Eingänge (Satellit)	1 (seitlich)
HDMI Eingänge (insgesamt)	2 (seitlich)
Audio- /Videoausgänge	1 (seitlich hybrid mit Kopfhörerausgang, Audioausgang und Subwoofer-Ausgang)
USB-Anschlüsse	2 (seitlich/Stacking)
Ethernet-Eingänge	1 (hinten)

## Audiospezifikationen

Lautsprechertyp	Lautsprecher mit offener Schallwand
Ausgangsleistung für Audio	5 W + 5 W

## Videospezifikationen

Videoverarbeitung	X-Reality Pro
Bewegungsoptimierung	Motionflow XR 400Hz (Native 50Hz)
Kompatibilität mit HDR	

(High Dynamic Range) Ja (HDR10, HLG) \*1

## Designfunktionen

Kabelmanagement Ja

Rahmenfarbe Schwarz

Standfuß-Design Schwarze U-Tafel

Entspricht VESA®-Lochabstand Ja

VESA® Lochabstand (B x H) 10,0 x 20,0 cm

## Umweltfreundlich und energiesparend

Energieverbrauchskennwert A

Leistungsaufnahme im Ein-Modus Standard: 41,0W

Leistungsaufnahme (im Standby-Modus) 0,50 W

Maximales Leuchtverhältnis für EU 68 %

Quecksilbergehalt (mg) 0,0

Stromsparmmodus/Hintergrundbeleuchtung aus Ja

Betriebsspannung Gleichstrom 19,5 V

Stromverbrauch (im Netzwerk-Standby) 2,00 W (Wi-Fi®)/2,00 W

## Abmessungen

Nur Display (B x H x T)	Ca. 73,1 x 44,2 x 7,0 cm
-------------------------	--------------------------

Display mit Standfuß (B x H x T)	Ca. 73,1 x 49,0 x 18,7 cm
----------------------------------	---------------------------

## Gewichte (ca.)

Nur Display	Ca. 5,8 kg
-------------	------------

Display mit Standfuß	Ca. 6,2 kg
----------------------	------------

Verpackung (Brutto)	Ca. 9 kg
---------------------	----------

## Optionales Zubehör

Wandhalterung	SU-WL450 (Eingeschränkter Zugang zum Anschluss ist abhängig von der Länderauswahl)
---------------	--

## PrimeSupport

Inklusive PrimeSupport	3 Jahre Standard-Helpdesk (Mo bis Fr 9:00 bis 18:00 Uhr MEZ) und erweiterter Austauschservice im Falle eines Produktfehlers inkl. der
------------------------	---



gesamten Logistik.

---

Optionale  
PrimeSupport-  
Verlängerungen

Optionale Support-  
Verlängerung um 2 Jahre  
verfügbar:  
PSP.FW6G-32.2X

---

## Galerie

