

## HKC-WL50

Adapter für drahtlose  
Übertragung für HDC-5500 und  
HDC-3500



### Overview

Der Adapter HKC-WL50 für die drahtlose Übertragung ist ein spezielles Seitenpanel für die HDC-5500 und die HDC-3500.  
\* Akkuaufsatzadapter im Lieferumfang enthalten.

### Features

#### **Kompaktes Gehäuse und ausgewogenes Gewicht**

Der HKC-WL50 ermöglicht die drahtlose Übertragung innerhalb des Kameragehäuses. Das kompakte Gehäuse und das ausgewogene Design reduzieren die Belastung für Kameraleute bei langen Aufnahmen und Außeneinsätzen.

#### **4K-Drahtlos-Übertragung**

Mit der HDC-5500 ist eine 4K-Drahtlos-Ausgabe möglich. Das gilt auch für die HDC-3500, sofern der HKC-WL50 und die 4K-Softwarelizenz HZC-UHD50 installiert sind.

#### **Nahtlose Integration mit Anbietern von Drahtlos-Lösungen**

Der HKC-WL50 ist bereits in verschiedene Drahtlos-Lösungen von Drittanbietern integriert. Weitere Informationen erhalten Sie bei Ihrem Ansprechpartner.

#### **Einfacher Austausch des Seitenpanels**

Der HKC-WL50 ist eine von verschiedenen Optionen für die Seitenpanels der HDC-5500 und HDC-3500. Er kann gegen ein

anderes Seitenpanel ausgetauscht werden, z. B. für die Glasfaser- oder Triax-Übertragung.

## Related products



### HDC-3500

Tragbare Systemkamera mit drei 2/3"-4K-CMOS-Sensoren für den Glasfaserbetrieb



### HDC-5500

Leistungsstarke, tragbare Systemkamera mit drei 2/3"-4K-CMOS-Sensoren und direkter 4K-Ausgabe



### HZC- UHD50 / HZC- UHD50M / HZC- UHD50W

Softwarelizenzen für die Aufnahme und Übertragung von 4K-Videos und 1080-Progressive-Videos



### HZC- HFR50 / HZC- HFR50M / HZC- HFR50W

Softwarelizenzen für Aufnahmen mit maximaler Achtfach-HD-Zeitlupe mit der Systemkamera HDC-5500



### HZC- QFR50 / HZC- QFR50M / HZC- QFR50W

Maximale Vierfach-HD-Zeitlupe mit der Systemkamera HDC-3500 und anderen

## Gallery

