

LKRM-U450

6 x 450W 4K-Digitalkino-
Projektionslampe



Overview

6 Quecksilberdampf-Hochdrucklampen mit 450 W

Die einzelne Ersatzlampe für den LKRM-U450 ist die LKRM-U450S

Specifications

Allgemeines

| | |
|-------------------------|-----------------------|
| Abmessungen (B x H x L) | Ca. 89 x 122 x 148 mm |
|-------------------------|-----------------------|

| | |
|---------|-------|
| Gewicht | 510 g |
|---------|-------|

Hinweise

Umwelthinweis für
Kunden in den USA

Die Lampe in diesem Produkt enthält Quecksilber. Aus Gründen des Umweltschutzes gibt es gegebenenfalls spezielle Vorgaben zur Entsorgung dieser Materialien. Weitere Informationen zu Entsorgung und Recycling erhalten Sie von örtlichen Behörden und

unter www.sony.com/mercury.

Gallery

