

LMP-E221

Ersatzlampe für die Serien VPL-E300, VPL-E400 und VPL-E500



Overview

Quecksilber-Ultrahochdrucklampe mit 225 W

Specifications

Allgemeines

Lampentyp	Hochdrucklampe von Philips mit 225 W
-----------	--------------------------------------

Abmessungen (B x T x H)	ca. 87,1 × 117,5 × 73,4 mm
----------------------------	----------------------------

Gewicht	ca. 0,2 kg
---------	------------

Betrieb

Empfohlenes Lampenaustauschintervall *1	Ca. 4.000 Std./6.000 Std./10.000 Std. (Lampenmodus: Hoch/Standard/Niedrig)
--	---

Mitgeliefertes Zubehör

Modell WW

Bedienungsanleitung (1)

Hinweise

*1

Diese Angaben verstehen sich als Näherungswerte. Sie hängen von den Umgebungsbedingungen und dem Projektoreinsatz ab. Jigyobu kann diese nicht gewährleisten. (für Serie EW300)

Umwelthinweis für Kunden in den USA

Die Lampe in diesem Produkt enthält Quecksilber. Aus Gründen des Umweltschutzes gibt es gegebenenfalls spezielle Vorgaben zur Entsorgung dieser Materialien. Weitere Informationen zu Entsorgung und Recycling erhalten Sie von örtlichen Behörden und unter www.sony.com/mercury.

Gallery

