

## MDR-M1

Neuer geschlossene Referenz-Monitorkopfhörer für Kreative mit Ultrabreitband-Wiedergabe.



### Specifications

#### Allgemeines

Art	Geschlossen dynamisch
Treibereinheit	40 mm
Leistungsvermögen	1500 mW (IEC *1)
Impedanz	50 $\Omega$ bei 1 kHz
Empfindlichkeit	102 dB/mW
Frequenzbereich	5 Hz - 80.000 Hz (JEITA)
Gewicht	Ca. 216 g (ohne Kabel)
Enthaltenes Zubehör	Kopfhörerkabel (ca. 1,2 m/2,5 m, Stereo-Ministecker); Steckeradapter (Stereo-Standardstecker - Stereo-Ministecker); Garantiekarte; Referenzhandbuch

## Hinweise

\*1

IEC Internationale  
Elektrotechnische Kommission

---

## Related products



### **MDR-MV1**

Die Studio-Monitor-Kopfhörer mit offener Rückseite ermöglichen raumfüllenden und Stereo-Sound mit breitem Frequenzbereich und kraftvollem Sound



### **MDR-7506**

Professionelle Stereokopfhörer

## Gallery

