

UWP-D22

UWP-D-Set mit tragbarem Mikrofon



Übersicht

Die Nachfrage nach qualitativ hochwertigem Audio steigt mit der Zunahme an hochauflösenden Inhalten in der Videoproduktionsbranche. Inhaltsersteller stehen heute vor der Herausforderung, qualitativ hochwertige Audiodateien schnell, zuverlässig und mit begrenzten Ressourcen aufzunehmen.

Die UWP-D-Serie bietet eine hervorragende Tonqualität bei digitaler Verarbeitung, zuverlässige HF-Übertragung, echten Doppeltuner-Diversity-Empfang und benutzerfreundliche Funktionen. Damit ist sie der ideale Partner für ENG (elektronische Berichterstattung) und EFP (elektronischer Außeneinsatz) sowie für Dokumentationen und Hochzeiten.

Das drahtlose Mikrofonset UWP-D22 umfasst das Handmikrofon UTX-M40 und den Empfänger URX-P40 sowie Zubehör.

- Hohe Tonqualität dank digitaler Audioverarbeitung von Sony
- NFC-SYNC-Funktion für schnelle und einfache sichere Kanaleinstellung (IR-Synchronisierung mit Sender UTX-M40 von Empfängern URX-P03, URX-P03D und URX-S03D)
- Echte Doppeltuner-Diversity für stabilen Signalempfang
- Austauschbarer Kopf für eine große Auswahl an Mikrofonkapseln
- Lautstärkeregelung im automatischen Verstärkungsmodus
- +15 dB Verstärkungs-Lautstärke-Boost-Modus für Audio ohne Mikrofon
- Kanalspeicher für schnelles Umschalten zwischen Empfängerfrequenzen für den Betrieb mit zwei Sendern
- Senderfrequenz wird an Empfänger gesendet, um mehrere Empfänger an einen Sender anzupassen
- Kopfhörerausgang für die Überwachung der Aufnahmen
- Monitormodus zur Verwendung eines Empfängers als Ohrmonitor
- Variable Stummschaltungsfunktion
- Kompatibel mit den Serien WL-800/UWP/UWP-D von Sony
- Ausgangspegelsteuerung für den Empfänger
- Gut lesbares OLED-Display, ideal für den Einsatz im Innen- und Außenbereich
- USB-Anschluss für Stromzufuhr (nur URX-P40)
- Unterstützung digitaler Audioschnittstellen mit MI-Zubehörschuh-Adapter (Multi Interface) SMAD-P5 (optional)*

*Weitere Informationen zu Kameras, die diese Funktion unterstützen, finden Sie auf der Website von Sony.

Funktionen

Digitale Audioverarbeitung für hohe Tonqualität

Die verbesserte digitale Audioverarbeitungstechnologie von Sony sorgt für eine hohe Tonqualität und eine bessere Ansprechleistung bei transienten Signalen. Eine neue [optionale] digitale Audioschnittstelle ermöglicht die direkte digitale

Tonaufnahme mit vielen professionellen Camcordern von Sony und Kameras mit Alpha-Wechselobjektiv über den MI-Schuhadapter (Multi Interface) SMAD-P5. Die A/D- und D/A-Wandlungsschritte werden dabei umgangen, um eine hervorragende Tonqualität zu gewährleisten.

Nahtlose Integration von Camcordern

Die Integration mit kompatiblen* Camcordern von Sony (erfordert den MI-Schuhadapter SMAD-P5) zeigt Audioinformationen wie HF-Pegelanzeige, Audio-Stummschaltungsstatus und Alarm bei niedrigem Akkustand des Senders im Sucher der Kamera an. Über den SMAD-P5 werden Audiosignale vom Empfänger auf die Kamera übertragen, ohne dass eine Kabelverbindung erforderlich ist. Der Funkempfänger kann auch über die Kamera mit Strom versorgt werden. Das synchronisierte Ein-/Ausschalten zwischen Kamera und Empfänger sorgt für eine effektivere Energieverwaltung.

*Informationen zur Kompatibilität finden Sie in den Einzelheiten zum SMAD-P5.

Schnelle, einfache Frequenzeinstellung

Die einzigartige, benutzerfreundliche NFC-SYNC-Funktion von Sony ermöglicht eine schnelle, intuitive und sichere Kanaleinstellung zwischen Sender und Empfänger.

Leichtes, kompaktes Design

Die reduzierte Systemgröße und das geringe Gewicht ermöglichen hervorragende Mobilität in einer Vielzahl von Anwendungen, einschließlich Nachrichten, Dokumentationen, Hochzeiten und Fernproduktionen. Die kompakte Größe und das geringe Gewicht des Empfängers machen ihn zu einem idealen Partner für kleine Camcorder und Digitalkameras mit austauschbarem Objektiv.

Technische Daten

Tragbarer Empfänger URX-P40

Oszillatortyp	Quarzgesteuerter PLL-Synthesizer
Empfängertyp	Echte Diversity-Methode
Antennentyp	Drahtantenne mit $1/4 \lambda$ Wellenlänge (winkelve stellbar)
Trägerfrequenzen	14UC: 470,125 MHz bis 541,875 MHz (UHF-TV-Kanäle 14 bis 25) 25UC: 536,125 MHz bis 607,875 MHz (UHF-TV-Kanäle 25 bis 36) 42LA: 638,125 MHz bis 697,875 MHz (UHF-TV-Kanäle 42 bis 51) 90UC: 941,625 MHz bis 951,875 MHz, 953,000 MHz bis 956,125 MHz und 956,625 MHz bis 959,625 MHz 21CE: 470,025 MHz bis 542,000 MHz (UHF-TV-Kanäle 21 bis 29) 33CE: 566,025 MHz bis 630,000 MHz (UHF-TV-Kanäle 33 bis 40) 42CE: 638,025 MHz bis 694,000 MHz (UHF-TV-Kanäle 42 bis 48) 38CN: 710,025 MHz bis 782,000 MHz (UHF-TV-Kanäle 38 bis 46) E: 794,125 MHz bis 805,875 MHz BJ: 806,125 MHz bis 809,750 MHz KR: 925,125 MHz bis 937,500 MHz

Tragbarer Empfänger URX-P40

Frequenzgang	23 Hz bis 18 kHz (typisch) (Modelle UC, U, CE, LA, CN, E, KR) 40 Hz bis 15 kHz (typisch) (Modell J)
Signalrauschabstand	60 dB (1 kHz Sinuswelle, 5 kHz Modulation)
Verzerrung (T.H.D.)	0,9 % oder weniger (1 kHz Sinuswelle, 5 kHz Modulation)
Tonverzögerung	Ca. 0,35 ms (analoger Ausgang) Ca. 0,24 ms (digitaler Ausgang)
Audio-Ausgangsanschluss	3-polige Miniklinkenbuchse mit Verriegelung, 3,5 mm Durchmesser, externer Anschluss
Audio-Ausgangspegel	-60 dBV (3-polige Miniklinkenbuchse mit Verriegelung, 3,5 mm Durchmesser, analoger Ausgang, 0 dB Audio-Ausgangspegel) -20 dBFS (externer Anschluss, digitaler Ausgang, 0 dB Audio-Ausgangspegel) -50 dBFS (externer Anschluss, analoger Ausgang, 0 dB Audioausgangspegel)
Anpassungsbereich des analogen Audioausgangs	-12 dB bis +12 dB (in Schritten von 3 dB)
Kopfhörer-Ausgangsanschluss	Klinkenbuchse mit 3,5 mm Durchmesser
Kopfhörerausgangspegel	Max. 10 mW (16 Ohm)
Tonsignal-Frequenz	Im UWP-D-Kompandermodus: 32,382 kHz Im UWP-Kompandermodus: 32 kHz Im WL800-Kompandermodus: 32,768 kHz
Anzeige	OLED
Betriebsspannung	DC 3.0 V (zwei LR6/AA Alkalibatterien) 5,0 V DC (Versorgung über USB-Anschluss vom Typ-C)
Batterielebensdauer*	Ca. sechs Stunden *Die Batterielebensdauer wurde mit zwei LR6/AA Alkali-Batterien von Sony bei 25 °C gemessen, DISPLAY-MODUS auf AUTO OFF (AUS) eingestellt.
Betriebstemperatur	0 bis 50 °C
Temperatur (Lagerung/Transport)	-20 °C bis +55 °C
Abmessungen	63 × 70 × 31 mm (B × H × T) (ohne Antenne)
Gewicht	Ca. 131 g (ohne Batterien)

Handmikrofon mit unidirektionaler Kapsel UTX-M40

Oszillatortyp	Quarzgesteuerter PLL-Synthesizer
---------------	----------------------------------

Handmikrofon mit unidirektionaler Kapsel UTX-M40

Antennentyp	Drahtantenne mit $1/4 \lambda$ Wellenlänge
Trägerfrequenzen	14UC: 470,125 MHz bis 541,875 MHz (UHF-TV-Kanäle 14 bis 25) 25UC: 536,125 MHz bis 607,875 MHz (UHF-TV-Kanäle 25 bis 36) 42LA: 638,125 MHz bis 697,875 MHz (UHF-TV-Kanäle 42 bis 51) 90UC: 941,625 MHz bis 951,875 MHz, 953,000 MHz bis 956,125 MHz und 956,625 MHz bis 959,625 MHz 21CE: 470,025 MHz bis 542,000 MHz (UHF-TV-Kanäle 21 bis 29) 33CE: 566,025 MHz bis 630,000 MHz (UHF-TV-Kanäle 33 bis 40) 42CE: 638,025 MHz bis 694,000 MHz (UHF-TV-Kanäle 42 bis 48) 38CN: 710,025 MHz bis 782,000 MHz (UHF-TV-Kanäle 38 bis 46) E: 794,125 MHz bis 805,875 MHz BJ: 806,125 MHz bis 809,750 MHz KR: 925,125 MHz bis 937,500 MHz
HF-Ausgangsleistung	30 mW/5 mW wählbar (Modelle UC, U, CE, LA, CN) 10 mW/2 mW wählbar (Modelle J, E, KR)
Kapseltyp	Dynamisch
Charakteristik	Unidirektional
Referenz-Audioeingangspegel	-55 dBV (Verstärkungsmodus auf NORMAL eingestellt, 0 dB Dämpfung)
Maximaler Audioeingangspegel	151 dB SPL (21 dB Dämpfung, bei Verwendung der mitgelieferten Mikrofoneinheit)
Audiodämpfungseinstellbereich	0 dB bis 21 dB (in Stufen von 3 dB)
Frequenzgang	70 Hz bis 18 kHz (typisch) (Modelle UC, U, CE, LA, CN, E, KR) 70 Hz bis 15 kHz (typisch) (Modell J)
Signalrauschabstand	60 dB (-60 dBV, 1 kHz Sinuswelleneingang) 102 dB (Verstärkungsmodus auf AUTO GAIN eingestellt, max. Abweichung, A-gewichtet) 96 dB (Verstärkungsmodus auf NORMAL eingestellt, max. Abweichung, A-gewichtet)
Verzerrung	Höchstens 0,9 % (-60 dBV, Eingang 1 kHz)
Tonverzögerung	Ca. 0,35 ms
Tonsignal-Frequenz	Im UWP-D-Kompandermodus: 32,382 kHz Im UWP-Kompandermodus: 32 kHz Im WL800-Kompandermodus: 32,768 kHz
Anzeige	OLED

Handmikrofon mit unidirektionaler Kapsel UTX-M40

Betriebsspannung	DC 3.0 V (zwei LR6/AA Alkalibatterien) 5,0 V DC (Versorgung über USB-Anschluss vom Typ-C)
Batterielebensdauer*	Ca. 8 Stunden mit einer Ausgangsleistung von 30 mW (Modelle UC, U, CE, LA, CN) Ca. 10 Stunden mit einer Ausgangsleistung von 10 mW (Modelle J, E, KR) *Die Batterielebensdauer wurde mit zwei LR6/AA Alkali-Batterien von Sony bei 25 °C gemessen.
Betriebstemperatur	0 bis 50 °C
Temperatur (Lagerung/Transport)	-20 °C bis +55 °C
Abmessungen	Ø48 x 258 mm (Durchmesser/Länge)
Gewicht	Ca. 255 g (ohne Batterien)

Informationen zum EU-Datenschutzgesetz: [Klicken Sie hier](#), um zu überprüfen, ob Ihr Sony-Produkt und/oder der zugehörige Dienst vom EU-Datenschutzgesetz betroffen ist.

Verwandte Produkte



SMAD-P5

MI-Zubehörschuh-Adapter
(Multi Interface)



BLC-BP2

Gürtelclip



EC-0.46BX

Mikrofonkabel



URX-P40

Tragbarer UWP-D-
Empfänger



UTX-B40

UWP-D-Taschensender



UTX-M40

UWP-D-Handmikrofon mit
unidirektionaler Kapsel



UTX-P40

XLR-Anstecksender UWP-D



SMAD-P4

Schuhadapter für URX-P40



ECM-44BMP

Kostengünstiges
omnidirektionales
Lavalermikrofon



UWP-D22

UWP-D-Set mit tragbarem
Mikrofon

Galerie



© 2004 - 2026 Sony Corporation. Alle Rechte vorbehalten. Dieses Dokument darf ohne schriftliche Genehmigung weder ganz noch auszugsweise reproduziert werden. Funktionen und Spezifikationen können ohne vorherige Ankündigung geändert werden. Bei den Werten für Gewicht und Abmessungen handelt es sich um Näherungswerte. Alle Marken sind Eigentum der jeweiligen Unternehmen.