

MSU-1000

Master-Setup-Unit (horizontal), Multikamera-Fernbedienpanel für HDC-/HSC-Kameras



Übersicht

Die Master-Setup-Unit MSU-1000 ist ein Bedienpanel für die Kamerakonfiguration und -wartung. Im Gegensatz zur MSU-1500, die über ein kompaktes, vertikales Bedienpanel verfügt, handelt es sich hier um ein horizontal ausgerichtetes Gerät, mit dem mehrere Kamerasysteme gesteuert werden können. Hierzu wird entweder die Netzwerksteuereinheit CNU-700 oder eine LAN-Verbindung benötigt. Letzteres erlaubt eine Steuerung von bis zu 96 Kameras.

Dieses Produkt enthält vorinstallierte Software und erfordert den Kauf von Lizenzschlüsseln, um bestimmte Funktionen zu aktivieren.

Funktionen

Umfangreiche und flexible Systemkonfiguration

Die MSU-1000 ist Teil einer Produktfamilie für die flexible Konfiguration kleiner und großer Kamerasteuerungssysteme.

Ethernet LAN

Die MSU-1000 unterstützt Verbindungen über Ethernet LAN oder eine CNU-700.

Zuweisbare Funktionen

Anwender können jede beliebige Funktion einem frei belegbaren Schalter oder einem Menüpunkt zuweisen.

Technische Daten

Allgemeines

Betriebsspannung	Wechselstrom 100–240 V, 50/60 Hz 0,35 A (max.), Gleichstrom 10,5–17 V, 1,2 A (max.)
Betriebstemperatur	5 °C bis 40 °C
Abmessungen (B x H x T) (ohne hervorstehende Teile)	482 × 222 × 67 mm
Gewicht	Ca. 4,6 kg (10 lb. 2 oz.)

Eingangs-/Ausgangsanschlüsse

Ethernet	RJ-45: 8-polig (1)
CCU/CNU	Multi-Verbindungskabel, 8-polig, weiblich (1 x)
AUX	Multi-Verbindungskabel, 8-polig, weiblich (1 x)
EXT. I/O.	D-Sub 50-polig, weiblich (1 x)

AC IN 3-polig (1 x)

DC IN 4-polig (1 x)

Informationen zum EU-Datenschutzgesetz: [Klicken Sie hier](#), um zu überprüfen, ob Ihr Sony-Produkt und/oder der zugehörige Dienst vom EU-Datenschutzgesetz betroffen ist.

Verwandte Produkte



HDC-P43

4K/HD-POV-Kamera



HDCU-3100

IP-fähige
Kamerabasisstation der
nächsten Generation



HXC-FB80

HD-Farb-Studiokamera mit
drei 2/3" Exmor™-CMOS-
Sensoren



HDC-5500

Tragbare Systemkamera mit
2/3-Typ-4K-3-CMOS-Sensor
und 4x-High Frame Rate-
Fähigkeit in 4K



HDC-3500

Tragbare Systemkamera mit
2/3-Typ-4K-3-CMOS-Sensor
und 4x-High Frame Rate-
Fähigkeit in HD



HDC-3100

Tragbare Systemkamera für
den Glasfaserbetrieb mit
2/3-Typ-3-CMOS-Sensor



HDC-3170

Tragbare Systemkamera für
den Triax-Betrieb mit 2/3-
Typ-3-CMOS-Sensor



MSU-3000

Master-Setup-Unit,
Fernsteuerpult für mehrere
Systemkameras (horizontal)



MSU-3500

Master-Setup-Unit,
Fernsteuerpult für mehrere
Systemkameras (vertikal)



HDC-P31

POV-Systemkamera mit 2/3-
Typ-3-CMOS-Sensor



RCP-3500

Fernsteuerpult für Kameras
der Serien HDC/HSC/HXC



RCP-3501

Fernsteuerpult für Kameras
der Serien HDC/HSC/HXC



UHC-8300

Tragbare Systemkamera mit
1,25-Typ-8K-3-CMOS-Sensor
und 2x-High Frame Rate-
Fähigkeit in 8K



© 2004 - 2026 Sony Corporation. Alle Rechte vorbehalten. Dieses Dokument darf ohne schriftliche Genehmigung weder ganz noch auszugsweise reproduziert werden. Funktionen und Spezifikationen können ohne vorherige Ankündigung geändert werden. Bei den Werten für Gewicht und Abmessungen handelt es sich um Näherungswerte. Alle Marken sind Eigentum der jeweiligen Unternehmen.

PDF exportieren : Oktober 9 2026