

RM-IP10

IP-Fernbedieneinheit für BRC-Kameras



Übersicht

Steuerung von bis zu 112 BRC-Kameras über ein IP-Netzwerk

Mit der Fernbedieneinheit RM-IP10 können Sie über ein IP-Netzwerk bis zu 112 BRC-Kameras bzw. über ein herkömmliches VISCA-Netzwerk bis zu 7 Kameras steuern. Zur Bedienung des Systems können bis zu fünf Fernbedieneinheiten eingesetzt werden.

Für die Steuerung der BRC-H900 und älterer BRC-Z330-Kameramodelle muss die Kamera-Optionskarte BRBK-IP10 installiert sein. Die BRC-Z700 lässt sich steuern, sofern sie mit der Optionskarte BRBK-IP7Z bestückt ist. Die einfache und kostengünstige Installation und Inbetriebnahme spart Ihnen Zeit und Kosten.

Funktionen

Steuerung von bis zu 112 BRC-Kameras über IP

Mit der Fernbedieneinheit RM-IP10 können Sie über ein IP-Netzwerk bis zu 112 BRC-Kameras steuern.

Zusätzliche Steuerung auch über VISCA-Netzwerk möglich

Mit der Fernbedieneinheit RM-IP10 können Sie zusätzlich über ein herkömmliches VISCA-Netzwerk (Video System Control Architecture) bis zu 7 BRC-Kameras steuern.

Problemlose Verbindung dank RJ-45-Anschluss (10Base-T/100Base-TX)

Die RM-IP10 kann per RJ-45-Anschluss schnell, problemlos und kostengünstig mit einem IP-Netzwerk verbunden werden.

Software für die PC-Konfiguration mitgeliefert

Die RM-IP10 erleichtert die standortunabhängige Konfiguration der IP-Adressen und BRC-Nummern im Netzwerk.

Bis zu 5 Fernbedienungen können im gleichen Netzwerk verwendet werden

Bis zu 5 Fernbedieneinheiten RM-IP10 können im gleichen Netzwerk verwendet werden und ermöglichen die gleichzeitige und gemeinsame Steuerung umfangreicher Kamerasysteme durch mehrere Bediener.

Gleichzeitiges Aufrufen von Voreinstellungen bei allen Kameras im System

Auf diese Weise können mehrere Kameras gleichzeitig konfiguriert werden. Das ermöglicht große Zeiteinsparungen beim Einrichten der Kameras.

Technische Daten

Eingangs-/Ausgangsanschlüsse

Steuerungseingang/-ausgang	VISCA-RS-232C-Ausgangsanschluss: Mini-DIN 8-polig
	VISCA-RS-422-Anschluss: 9-polig, LAN: RJ-45, 10BASE-T/100BASE-TX automatisch erkannt
	Tally-Eingang/Kontaktausgang: 9-polig

Eingangs-/Ausgangsanschlüsse

Steuersignalformat	9600 Bit/s/38.400 Bit/s (für RS-232C-/RS-422-Kommunikation) VISCA über IP-Kommunikation
Stromanschluss	JEITA-Typ 4 (DC-Eingang: 12 V)

Allgemeines

Eingangsspannung	12 V DC (10,8–13,2 V DC)
Stromverbrauch	Max 0,3 A (bei 12 V DC), 3,6 W
Betriebstemperatur	0 bis 40 °C
Lagertemperatur	– 20 bis 60 °C
Abmessungen (B x H x T)	391,3 mm x 165 mm x 145,9 mm (15 1/2 x 6 1/2 x 5 3/4")
Gewicht	Ca. 950 g

Benutzeroberfläche

Anzeige	Nein
Geschwindigkeitsregelung	Nein
Zoom-Wipphebel	Nein
Zoomring für Joystick	Ja
Zoomsteuerung wählbar	Ring für Joystick
Frei belegbare Taste	0
Kensington-Schlitz	Nein

Kamerasteuerung

Vielfältige IP-Verbindungen	112
Vielfältige serielle Verbindungen	7
Steuerungsprotokoll	VISCA über IP/VISCA-RS-422/VISCA-RS-232C umschaltbar
Max. Anzahl an Bedienungen (pro System)	5

Direkte Funktionen von Tasten/Knöpfen

Belichtungsmodus-Auswahl	Nein
Automatische Weißabgleich-Anpassung mit einem Knopfdruck	Nein

Direkte Funktionen von Tasten/Knöpfen

Automatische Schwarzabgleich-Anpassung mit einem Knopfdruck	Nein
Umschalten der Farbbalken-Ausgabe ein/aus	Nein
Umschalten Gegenlichtausgleich ein/aus	Ja
Umschalten Flimmer-Kompensation ein/aus	Nein
Statusanzeige Blende, Verstärkung, Shutter-Geschwindigkeit und Zoomposition	Nein
Anpassung R- und B-Verstärkung	Ja *1
Anpassung Schwarz R und Schwarz B	Ja *1
Anpassung Schwarzwert	Nein
Anzeige Detailschärfe	Nein
Anpassung Detailschärfe	Nein
Anzeige Kniepunkt	Nein
Anpassung Kniepunkt	Nein
Anzeige AE-Wert	Nein
Anpassung AE-Wert	Nein
Anzeige Blendeneinstellung	Nein
Anpassung Blendeneinstellung	Ja *1
Anzeige Verstärkungseinstellung	Nein
Anpassung Verstärkungseinstellung	Ja *1
Anzeige Shutter-Geschwindigkeit	Nein
Anpassung Shutter-Geschwindigkeit	Ja *1

Mitgeliefertes Zubehör

Mitgeliefertes Zubehör	Bedienungsanleitung (1) Netzteil (Sony) (1) Netzkabel (1) CD-ROM (1) RS-422-Steckverbinder (am Gerät befestigt) (2)
------------------------	---

Hinweise

*1	Benötigt Anwendung mehrerer Tasten/Knöpfe/DIP-Schalter
	Verfügbare Funktionen und Leistungsumfang hängen von den Spezifikationen der Kamera ab

Informationen zum EU-Datenschutzgesetz: [Klicken Sie hier](#), um zu überprüfen, ob Ihr Sony-Produkt und/oder der zugehörige Dienst vom EU-Datenschutzgesetz betroffen ist.

Verwandte Produkte



SRG-AS10

PTZ-Auto-Framing-Kamera mit 4K60p und 10-fachem optischem Zoom



SRG-XS10

PTZ-Kamera mit 4K60p und 10-fachem optischen Zoom



NXL-IP55

IP-Live-Produktionseinheit



SRG-300H

Ferngesteuerte Full-HD-PTZ-Kamera



SRG-120DH

Ferngesteuerte Full-HD-PTZ-Kamera



SRG-120DS

Ferngesteuerte Full-HD-PTZ-Kamera



SRG-120DU

Ferngesteuerte Full HD-PTZ-Kamera mit USB 3.0 und USB 2.0



SRG-300SE

Ferngesteuerte Full HD-PTZ-Farbvideokamera mit IP-Streaming (Farbverfügbarkeit variiert je nach Land)



SRG-360SHE

Ferngesteuerte Full HD-Kamera mit Triple-Streaming-Ausgängen und fortschrittlichen PTZ-Funktionen



BRC-H800

Hochwertige Full HD PTZ-Kamera mit optischem 12-fachem Zoom und kompromissloser Übertragungsqualität



BRC-X1000

Hochwertige 4K30P PTZ-Kamera mit optischem 12-fachem Zoom und kompromissloser Übertragungsqualität



BRC-X400

Hochwertige 4K30P IP PTZ-Kamera mit 30-fachem Zoom (mit CIZ) und NDI®|HX-Funktion für den Einsatz in einer Vielzahl von Umgebungen



SRG-X400

Standardmäßige 4K30P IP PTZ-Kamera mit 30-fachem Zoom (mit CIZ) und NDI®|HX-Fähigkeit für eine Vielzahl von Anwendungen



SRG-X120

Standardmäßige 4K30P IP PTZ-Kamera mit optischem 12-fachem Zoom und NDI®|HX-Fähigkeit für eine Vielzahl von Anwendungen



RM-IP500

PTZ-Kamera-Fernbedienung

Galerie



© 2004 - 2026 Sony Corporation. Alle Rechte vorbehalten. Dieses Dokument darf ohne schriftliche Genehmigung weder ganz noch auszugsweise reproduziert werden. Funktionen und Spezifikationen können ohne vorherige Ankündigung geändert werden. Bei den Werten für Gewicht und Abmessungen handelt es sich um Näherungswerte. Alle Marken sind Eigentum der jeweiligen Unternehmen.

PDF exportieren : Oktober 12 2026