

PSS-650

Projektor-Deckenhalterung für die Installation



Overview

Projektor-Deckenhalterung für die Installation

Specifications

Einstellbarer Bereich

Obere/untere Position	300 – 375 mm
	475 – 625 mm (mit mitgelieferter Verlängerung) (Winkelanpassung von 25 mm)
Horizontaler Rotationswinkel	$\pm 10^\circ$
Linker/rechter Neigungswinkel	$\pm 5^\circ$ (Feineinstellungsfunktion mit dem Einstellknopf)
Neigungswinkel nach oben/unten	$\pm 5^\circ$ (Feineinstellungsfunktion mit dem Einstellknopf)
Vordere/hintere Position	± 50 mm (Feineinstellungsfunktion mit dem Einstellknopf)

Linke/rechte Position	± 25 mm (Feineinstellungsfunktion mit dem Einstellknopf)
-----------------------	---

Abmessungen (B x H x T)

Abmessungen (B x H x T)	299 x Höhe* x 453,5 mm *Höhe: 300 – 375 mm 475 – 625 mm (mit mitgelieferter Verlängerung)
-------------------------	---

Abmessungen (B x H x T) *ohne hervorstehende Teile (Einstellknopf)

Abmessungen (B x H x T) *ohne hervorstehende Teile (Einstellknopf)	246 x Höhe* x 322 mm *Höhe: 300 – 375 mm 475 – 625 mm (mit mitgelieferter Verlängerung)
--	---

Gewicht

Gewicht	Ca. 8,6 kg
---------	------------

Maximalbelastung

Maximalbelastung	30 kg
------------------	-------

Optionales Zubehör

Optionales Zubehör	PSS-650P
--------------------	----------

Farbe

Farbe	Schwarz
-------	---------

Gallery

