

PSS-650P

Projektor-Deckenhalterung für die Installation



Overview

Projektor-Deckenhalterung für die Installation

Specifications

Einstellbarer Bereich

	1.000 – 1.675 mm
Obere/untere Position	650 – 975 mm (Schnitt)
	1.700 – 2.975 mm (2 x Einheiten)
	(Winkelanpassung: 25 mm)

Abmessungen (B x H x T)

Abmessungen (B x H x T)	51 x 695 x 58,5 mm
-------------------------	--------------------

Abmessungen (B x H x T) *ohne hervorstehende Teile (Einstellknopf)

Abmessungen

(B x H x T) *ohne	51 x 695 x 58,5 mm
-------------------	--------------------

hervorstehende Teile
(Einstellknopf)

Gewicht

Gewicht Ca. 2,2 kg

Maximalbelastung

Maximalbelastung 30 kg

Hinweis

Hinweis Max: Verbindung von bis zu 2 Stück

Farbe

Farbe Schwarz

Gallery

