

## PVMK-RX24

Rackmontagehalterung für PVM-X2400



### Overview

#### **Rackmontagehalterung für den TRIMASTER-24“-4K-HDR-High-End-Bildmonitor PVM-X2400**

Die Montagehalterung PVMK-RX24 wurde speziell für die Rackmontage des PVM-X2400 High-End-Bildmonitors in einem 19“-EIA-Standardrack konzipiert.

#### **Sichere Montage in einem 19“-EIA-Standardrack**

Für 9 HE zur einfachen Überwachung in der Operationszentrale und im Maschinenraum ausgelegt.

\* Die maximale Breite des PVM-X2400 beträgt 568 mm. Wenn Sie mehrere Racks parallel installieren, ist mehr als 570 mm Breite als Einbauplatz für jedes Rack erforderlich.

Der PVMK-RX24 kann den Monitor von der linken und rechten Montagefläche eines Racks nach vorn überstehen lassen, da verschiedene Konstruktionsdesigns von 19“-EIA-Standardracks auf dem Markt erhältlich sind. Die Vorsprungtiefe kann zwischen 10, 23, 36 und 69 mm gewählt werden.

### Features

#### **Metall-Montagehalterung**

Zur Installation des Monitors PVM-X2400 und zum direkten Anbringen in einem 19“-EIA-Standardrack.

PVM-X2400: Höhe 9HE

## Gallery

