

RM-280

Schnittsteuergerät



Overview

Der RM-280 ist ein kompaktes Schnittsteuergerät für die einfache Videorecorder-Fernbedienung oder das grundlegende Editing mit zwei Geräten.

Features

Editing mit zwei Geräten

Assemble- und Insert-Modus

Verschiedene Editing-Tasten wie „In and Out - point entry“, „+ and - Trim“, „Auto Edit“, „Preview/Review“, „Go To“, „All Stop“

Editing-Modus für TC/CTL/RTC (relativer Timecode) auswählbar

Lernfunktion für die Startverzögerungszeit für eine genaue Anpassung von Recorder und Player

Einstellung zur Bearbeitung der Verzögerungszeit

Regiesignal oder Tally-Ausgang über Mini-Stift-Anschluss

Mit Referenzvideoeingang für die Synchronisierung mit anderen Geräten

**Videorecorder-Fernbedienungsfunktion;
Wiedergabe, Zurückspulen, Vorspulen, Aufnahme,
Stopp, Pause, Editing, Pre-Roll**

**Mehrere Systemfrequenzen, u. a. 29,97, 25, 24,
23,98 Hz**

**Bildsuche mit Jog/Shuttle-Bedienung für Jog- und
Shuttle-Modus und variable Geschwindigkeiten**

**Kann über das mitgelieferte Netzteil oder direkt
über einen angeschlossenen HDCAM-Recorder des
Modells HDW-S280 über den DC-Ausgang mit Strom
versorgt werden**

**Benutzerfreundliche Tastaturgestaltung für
einfache Bedienung**

**Anzeige von Fehlermeldungen auf dem VFD-
Display mit Angabe der Fehlerart und des
Gerätenamens, z. B. mit zu treffender Maßnahme**

Gallery

