

SRX-R510P

Erschwingliches 4K-
Kinoprojektionssystem für kleine
Leinwände



Overview

Die fesselnde 4K-Erfahrung von Sony für Kinoleinwände bis 10 Meter Breite

Der SRX-R510P baut auf dem Erfolg des gefeierten SRX-R515P auf und ermöglicht auch kleineren Kinos mit schmalen Budget ein digitales Filmerlebnis mit 4K-Technologie von Sony. Der SRX-R510P verbindet erstklassige, echte 4K-Bildqualität mit geringen Betriebskosten und hat viel mit dem SRX-515P gemeinsam, darunter das kompakte Gehäuse, den integrierten Media Block und SXRD-Technologie. Der ebenfalls vom SRX-R515P übernommene Satz robuste Quecksilberhochdrucklampen bietet eine Lichtleistung von 9.000 Lumen; die vier Projektorlampen können einzeln ausgetauscht werden (Zum Vergleich: Der SRX-515P besitzt sechs Lampen). Für Kinosäle unterschiedlicher Größe steht eine Auswahl hochwertiger 4K-2D-Projektorobjektive zur Verfügung. Die Aufrüstung auf die mitreißende 3D-Technologie fällt ebenfalls ganz leicht – dank der einfach zu installierenden 3D-Objektive/Filter. Der anwenderfreundliche Projektor bietet eine intuitiv erfassbare Touchscreen-Oberfläche (15") und kann auch über einen vernetzten PC und einen Webbrowser ferngesteuert werden.

Echte 4K-Bilder

4.096 x 2.160 Pixel, eine viermal höhere Auflösung als 2K und HD

Hohe Helligkeit für Leinwände von bis zu 10 Metern

Helligkeit von 9.000 Lumen (mit vier 450-W-Lampen), eignet sich optimal für kleine Kinoleinwände bis zu einer Breite von 10 Metern.

Bilder mit hohem Kontrastverhältnis

Hohes Kontrastverhältnis von mehr als 4.000:1

Kostengünstiges HPM-Lampensystem

Die Lampen können auf sichere und einfache Weise ausgetauscht werden und tragen ferner zu niedrigeren Gesamtbetriebskosten bei.

Features

Echte 4K-Bilder mit hochwertigem Objektiv und integriertem Media Block

Der SRX-R510P projiziert Filme im 4K-Format und bietet mit 4.096 x 2.160 Pixeln eine viermal höhere Auflösung als 2K und HD. Für das hochwertige Objektiv mit einer hohen Lichtstärke von F2,5 wird ELD-Glas (Extra Low Dispersion, extrem geringe Dispersion) zur Projektion detailreicher 4K-Bilder verwendet. Im Gegensatz zu anderen Projektionssystemen, die mit einer Kombination aus einem 2K-Objektiv und einem 4K-Media-Block ausgestattet sind, wird beim SRX-R510P ein Satz von 4K-SXRD-Panels mit einem 4K-Objektiv und einem Media Block zur Projektion von echten 4K-Bildern mit der höchsten Auflösung kombiniert.

Augenschonendes 3D

Mit dem einzigartigen Doppelobjektivsystem von Sony lassen sich 3D-Filme in ihrer nativen 2K-Auflösung wiedergeben. Die Bilder für das linke und das rechte Auge werden gleichzeitig projiziert, sodass gestochen scharfe 3D-Bilder entstehen. Dabei treten nicht die Probleme auf, zu denen es kommt, wenn die Bilder für das linke und das rechte Auge abwechselnd projiziert

werden („Triple Flash“).*

* Für erweiterten Spielraum mit der zukünftig erwarteten 3D-Helligkeit sollte der SRX-515P mit zwei zusätzlichen Lampen je nach Leinwandgröße in Erwägung gezogen werden.

Hoher Kontrast für wirklichkeitsgetreue Bilder

Der optische SRXD-Block des SRX-R510P bietet ein extrem hohes Kontrastverhältnis von mehr als 4.000:1 und produziert so lebensechte Bilder mit strahlenden Highlights und tiefen, satten Schwarztönen.

Kostengünstige Quecksilberhochdrucklampen zum sicheren und einfachen Austauschen

Vier Quecksilberhochdrucklampen im Satz sorgen für eine große Helligkeit, Widerstandsfähigkeit und Haltbarkeit. Der Betrieb des Projektors kann fortgesetzt werden, selbst wenn während der Vorführung eine Lampe ausfällt. Die Lampen können auf sichere und einfache Weise ausgetauscht werden und tragen ferner zu niedrigeren Gesamtbetriebskosten bei.

Hohe Helligkeit für Leinwände von bis zu 10 Metern

Helligkeit von 9.000 Lumen (mit vier 450-W-Lampen)/6.600 Lumen (Mittelpunkt) (330-W-Lampe), eignet sich optimal für kleine Kinoleinwände bis zu einer Breite von 10 Metern.

Praktische Installation

Der Projektor kann ganz bequem in kleineren Vorführräumen installiert werden. Das Gehäuse stellt eine Schutzhülle dar, die speziell für die Einhaltung der strengsten Vorschriften für physische Sicherheit und der Anforderungen für Manipulationssicherheit konzipiert wurde.

Highspeed-Verarbeitung von Inhalten

Der SRX-R510P bietet eine hohe Netzwerk-Übertragungsgeschwindigkeit, sodass gestresste Kinomanager

durch eine rationelle Vorstellungsplanung entlastet werden. Das System hat 2 Gigabit-Ethernet-Anschlüsse sowie 2 USB 3.0-Anschlüsse und 1 CRU Dataport-Steckplatz für SATA-Übertragungen, falls erforderlich.

Größere Benutzeroberfläche und Fernsteuerung der Screen Management System-Software

Die große Touchscreen-Benutzeroberfläche (15") vereinfacht die Steuerung des Projektors. Auch die Fernsteuerung des Projektors über einen vernetzten PC und einen Webbrowser wird unterstützt.

Flexibilität für 3D- und Alternativinhalte per HDMI

Zwei Standard-HDMI-Eingänge ermöglichen die Wiedergabe von alternativen Inhalten wie Live-Videos oder Blu-ray Discs in 2D und 3D.

Specifications

Anzeigesystem

Anzeigesystem	4K-SXRD-Projektionssystem
---------------	---------------------------

Display-Gerät

Größe des effektiven Anzeigebereichs	1,48“ x 3 SXRD
--------------------------------------	----------------

Anzahl der Pixel	26.542.080 (4.096 x 2.160 x 3) Pixel
------------------	--------------------------------------

Lichtquelle

Quecksilberdampf-

Typ	Hochdrucklampe
-----	----------------

Stromverbrauch	450 W (4) oder 330 W (4)
----------------	--------------------------

Lichtleistung

450 W-Lampe	9000 lm
-------------	---------

Kontrastverhältnis *1

450 W-Lampe	8000:1
-------------	--------

EINGANG/AUSGANG

Videoeingang	HDMI (1) *2
--------------	-------------

Audioausgang	Asymmetrisch, 8 Kanäle, 24 Bit, 48/96 kHz, lineares PCM, D-Sub, 25-polig (Buchse) (1) AES/EBU, 16 Kanäle, 24 Bit, 48/96 kHz, lineares PCM, D-Sub, 25-polig (Buchse) (1)
--------------	--

Wiedergabeformat

JPEG 2000	4K 2D: 24p/25p*3/30p*3 2K 2D: 24p/25p*3/29,97p*3/30p*3/48p/60p
-----------	--

2K 3D: 24p/29,97p*3/30p*3/48p/60p

MPEG2*4

MP bei HL, YUV420 /422 8 Bit,
80 Mb/s (max.) Bitrate,
1.920 × 1.080, 23,98p/24p/25p

Betriebstemperatur (Luftfeuchtigkeit bei Betrieb)

Betriebstemperatur
(Luftfeuchtigkeit bei
Betrieb)

5 °C bis 35 °C/35 % bis 85 % (nicht
kondensierend)

Lagertemperatur (Luftfeuchtigkeit bei Lagerung)

Lagertemperatur
(Luftfeuchtigkeit bei
Lagerung)

-20 °C bis +60 °C/10 % bis 90 %
(nicht kondensierend)

Betriebsspannung

Betriebsspannung

AC 200 V bis 240 V, 21,5 A bis 18 A,
50/60 Hz, einphasig

Abmessungen (B x H x T)

Abmessungen
(B x H x T)*5

548 x 634 x 1.119 mm (B x H x T)

Gewicht

Gewicht	Ca. 145 kg (ohne Touchscreen-Monitor, Lampe und Objektiv)
---------	---

Optionales Zubehör

Ersatzlampe (Sechserpackung)	LKRM-U450/LKRM-U330
Projektionsobjektive (2D)	LKRL-Z511/LKRL-Z514/LKRL-Z519
Projektionsobjektive (3D)	LKRL-A502 PACK/LKRL-A503 PACK/LKRL-A502/LKRL-A503
3D-Objektivfilter	LKRA-005
Objektivwechseltisch	LKRA-008

Hinweise

*1	Bei dieser Angabe handelt es sich um einen Durchschnittswert.
*2	Im HDMI-Signal eingebettete Audiosignale können nicht über den Audio-Ausgangsanschluss dieses Geräts ausgegeben werden.
	Digitale Wasserzeichen werden bei

*3 diesen Bildwechselfrequenzen nicht unterstützt.

*4 Digitale Wasserzeichen und die Wiedergabe von Untertiteldateien werden nicht unterstützt.

*5 Einschließlich Lens-Shift-Block und Füße. Ohne Touchscreen-Monitor und vorstehende Teile (Statusleuchte, Abzug usw.)

Umwelthinweis für Kunden in den USA

Die Lampe in diesem Produkt enthält Quecksilber. Aus Gründen des Umweltschutzes gibt es gegebenenfalls spezielle Vorgaben zur Entsorgung dieser Materialien. Weitere Informationen zu Entsorgung und Recycling erhalten Sie von örtlichen Behörden und unter www.sony.com/mercury.

Gallery

