

UNI-ID7T3

Kameragehäuse mit getöntem Glas für den versenkten Einbau



Overview

Getöntes Deckengehäuse für den versenkten Einbau von Dome-Überwachungskameras

Das 7-Zoll-Gehäuse für die versenkte Deckenmontage im Innenbereich eignet sich für die Kameras der SNC-RX-Serie, die SNC-RZ25N, SNC-RZ30N und SNC-RZ50N. Sie verfügt über einen getönten Dome mit weißem Einbauring. Ohne Elektronik. Schnittstellenverkabelung (Ethernet, Sensor, E/A, Strom vom Nutzer bereitgestellt).

Blendschutz

Getönter unterer Dome aus Polycarbonat mit einem Durchmesser von 7 Zoll.

Features

Unauffällig

Weißer Einbauring

Deckenmontage

Metallaufsatz in Plenumqualität

Gallery

