

## VPL-VW270ES

4K-SXRD-Heimkinoprojektor mit einer Lichtleistung von 1500 Lumen, HDR-Kompatibilität und 4K Motionflow™



### Overview

#### **Ihre Lieblingsfilme in unglaublicher 4K-Detailtreue**

Sie wünschen sich ein mitreißendes 4K-Erlebnis in Kinoqualität auch in Ihrer Wohnung? Mit unserem Heimkinoprojektor VPL-VW270ES wird dieser Traum wahr.

Denn mit unseren nativen 4K-SXRD-Paneln (4096 x 2160) liefert der VPL-VW270ES Bilder in echter 4K-Auflösung – also die vierfache Qualität von Full HD.

Der VPL-VW270ES bietet atemberaubende, detailreiche Bilder und unglaublich lebensechte Farben, die Sie in Ihrem Heimkino oder Wohnzimmer noch nicht gesehen haben. Und mit 1500 lm Helligkeit ist ein außergewöhnliches Bild garantiert.

*Je nach Land können unterschiedliche Farben zur Verfügung stehen.*

### Features

#### **Native 4K-SXRD™-Panel**

Die zukunftsweisende SXRD-Panel-Technologie (SXRD – Silicon X-tal Reflective Display) der Digitalkinoprojektoren von Sony liefert Bilder in nativer 4K-Auflösung (4096 x 2160) – mit mehr als dem vierfachen Detailgrad von Full HD. Die feinen Details werden

wunderbar klar und natürlich wiedergegeben, ohne unscharfe Kanten oder sichtbare Pixel.

### **Sattere, tiefere Schwarztöne**

Die neuesten SXRD 4K-Panels liefern noch mehr Kontrast und eine bessere native 4K-Auflösung. Die SXRD-Projektion bietet tiefe Schwarztöne und klare, fließende Bilder. Die reflektierende Siliziumschicht der Panel wurde noch weiter optimiert, sodass die Lichtsteuerung noch besser ist und Schatten und Schwarztöne genau wiedergegeben werden.

### **Reality Creation für eine extrem hohe Auflösung**

Die exklusive Reality-Creation-Technologie analysiert Bilder bis auf die Pixelebene. Dabei kommen leistungsfähige Algorithmen für den Musterabgleich zum Einsatz, in die jahrelange Erfahrungen in der Filmproduktion eingeflossen sind. Sie sorgen für eine verbesserte Bildschärfe, ohne digitales Bildrauschen zu erhöhen. Außerdem ermöglicht die Technologie, vorhandenen Blu-ray™ Discs und DVDs auf nahezu 4K Qualität zu optimieren.

### **Lebendige Farben dank mit TRILUMINOS™**

Entdecken Sie realistische Farben und Nuancen. Der VPL-WV270ES ist für ein breiteres Farbspektrum mit TRILUMINOS Colour ausgestattet und gibt mehr Nuancen und Strukturen wieder als ein Standard-Projektor. Schwer zu reproduzierende, Purpurrot-, Aquablau- und Smaragdgrüntöne werden wunderschön angezeigt, sodass Landschaften und Meeresaufnahmen lebendiger erscheinen. Auch Gesichter sehen dank naturgetreu wiedergegebener Hauttöne besser aus.

### **HDR-Kompatibilität: Jedes Bild wird zum Leben erweckt**

Holen Sie mit HDR (High Dynamic Range) das Beste aus Blu-ray und Angeboten von Streamingdiensten heraus. HDR bietet noch mehr Helligkeit und liefert somit noch realistischere Bilder mit hohem Kontrast und brillanten Farben. Mit HDR10- und HLG-

Formaten (HLG – Hybrid Log-Gamma) kompatibel. Die Heimkinoprojektoren von Sony geben Farbe und Kontrast originalgetreu wieder.

## **HDMI-18-GB/s-Kompatibilität**

Als Antwort auf die zunehmende Menge an 4K-HDR-60P-Inhalten bietet der VPL-VW270ES jetzt HDMI-18-GB/s-Kompatibilität für eine flüssigere Darstellung von Übergängen.

## **4K-Motionflow™**

Der leistungsstarke Videoprozessor des VPL-VW270ES bietet Motionflow™ für flüssige und klare Bilder, sogar bei 4K-Inhalten. Motionflow erzeugt zusätzliche Bilder, um Unschärfe bei schnellen Sportszenen zu vermeiden und gleichzeitig die Lichtleistung aufrechtzuerhalten. Wer es mit der Kinoqualität ernst meint, der wählt den Modus „True Theatre“ und erhält 24 Bilder pro Sekunde wie im Original.

## **1500 Lumen für starke Helligkeit**

Tauchen Sie in das Geschehen ein: Die Lichtleistung der 225 W-Lampe von bis zu 1500 Lumen sorgt für brillante Bilder auf Leinwänden.

## **Schauen Sie länger dank der 225 W UHP Hochdruck-Lampe**

Genießen Sie Filme und Serien bis zu 6000 Stunden\* (auf niedriger Stufe) mit einer langlebigen Lampe. Dies bedeutet selteneres Austauschen der Lampe, einfachere Wartung und niedrigere Betriebskosten.

\* Ungefährer, empfohlener Zeitraum auf niedriger Stufe.

## **Motorbetriebenes Zoomobjektiv mit großer Objektivbeweglichkeit**

Dank des motorbetriebenen 2,06-fachen Zooms mit weitem Objektivspielraum ist die Einrichtung dieses Projektors in Ihren Räumlichkeiten kein Problem. Passen Sie die Position des

Projektors bis zu 85 % senkrecht und 31 % waagrecht an, um genau den richtigen Winkel zur Wiedergabe Ihrer Filme einzustellen.

### **Wählen Sie aus neun kalibrierten Bildmodi**

Stellen Sie das Bild schnell entsprechend Ihrer Anforderungen ein. Wählen Sie aus neun kalibrierten Bildmodi, darunter zwei Kinofilmmodi sowie Modi für digitales Kino, Vergleichsinhalte, Fernsehen, Fotos, Spiele, helles Kino sowie helles Fernsehen. Ein erweitertes HSV-Werkzeug (Hue/Saturation/Value, Farbton/Sättigung/Wert) zur Farbkorrektur bietet Ihnen noch mehr Möglichkeiten.

### **Stirnseitiger Lüfter**

Da sich der Lüfter des Projektors an der Vorderseite befindet, müssen Sie bei der Installation keinen Platz für Abluft lassen. So kann die Projektionsentfernung bei größeren Leinwänden maximiert werden.

## Specifications

### Displaysystem

Displaysystem	4K SXR-Panel, Projektionssystem
---------------	---------------------------------

### Display-Gerät

Größe des effektiven Anzeigebereichs	0,74" x 3
--------------------------------------	-----------

Anzahl der Pixel	26.542.080 (4.096 x 2.160 x 3) Pixel
------------------	--------------------------------------

### Objektiv

Fokus	Elektrisch
Zoom	Elektrisch (ca. 2,06 x)
Lens-Shift	Elektrisch Vertikal: +85 % -80 % Horizontal: +/- 31 %

## Lichtquelle

Lichtquelle	Quecksilberhochdrucklampe, 225 W
-------------	----------------------------------

## Empfohlenes Lampenaustauschintervall \*1

Empfohlenes Lampen- Austauschintervall	6.000 Stunden (Lampenmodus: niedrig)
---	---

## Leinwandgröße

Leinwandgröße	60" bis 300" (1.524 mm bis 7.620 mm)
---------------	--------------------------------------

## Lichtleistung

Lichtleistung	1500 lm (Lampenmodus: hoch)*2
---------------	-------------------------------

## Farblichtleistung

Farblichtleistung 1500 lm (Lampenmodus: hoch)\*2

## Anzeigbare Scanfrequenz

Horizontal 19 kHz bis 72 kHz

Vertikal 48 Hz bis 92 Hz

## Displayauflösung\*3

Computersignaleingang Maximale Display-Auflösung:  
1.920 x 1.080 Punkte (nur HDMI-  
Eingang)

Videosignaleingang 480/60p, 576/50p, 720/60p,  
720/50p, 1080/60i, 1080/50i,  
1080/60p, 1080/50p, 1080/24p,  
3840 x 2160/24p, 3840 x 2160/25p,  
3840 x 2160/30p, 3840 x 2160/50p,  
3840 x 2160/60p, 4096 x 2160/24p,  
4096 x 2160/25p, 4096 x 2160/30p,  
4096 x 2160/50p, 4096 x 2160/60p

## Sprachen

18 Sprachen (Deutsch, Englisch,  
Niederländisch, Französisch,  
Italienisch, Spanisch,  
Portugiesisch, Türkisch, Russisch,

Sprachen	Schwedisch, Norwegisch, Japanisch, vereinfachtes Chinesisch, traditionelles Chinesisch, Koreanisch, Thai, Arabisch, Polnisch)
----------	---

## Eingang Ausgang (Computer/Video/Steuerung)

HDMI1/HDMI2*4	Digital (RGB/Y Pb/Cb Pr/Cr)
Trigger	Minibuchse, 12 V DC, max. 100 mA
Fernbedienung	RS-232C, D-Sub, 9-polig (männlich)
LAN	RJ45, 10BASE-T/100BASE-TX
IR IN	Klinkenbuchse
USB	5 V Gleichstrom, Max. 500 mA

## Akustisches Rauschen

Akustisches Rauschen	26 dB*5
----------------------	---------

## Betriebstemperatur/Luftfeuchtigkeit bei Betrieb

Betriebstemperatur/Luftfeuchtigkeit bei Betrieb	5 °C bis 35 °C/35 % bis 85 % (nicht kondensierend)
---	--

## Lagertemperatur/Luftfeuchtigkeit bei Lagerung

Lagertemperatur/Luftfeuchtigkeit bei Lagerung	-20 °C bis +60 °C/10 % bis 90 % (nicht kondensierend)
---	---

## Betriebsspannung

Betriebsspannung	100 V bis 240 V AC, 4,0 A bis 1,7 A, 50/60Hz
------------------	--

## Leistungsaufnahme

Leistungsaufnahme	390 W
Standby	0,4 W (bei „Remote Start“ auf „Off“)
Netzwerk-Standby	1,0 W (LAN) (bei „Remote Start“ auf „On“) Wenn ein LAN-Anschluss nicht verwendet wird, schaltet er in einen Modus mit sehr geringem Stromverbrauch (0,5 W).

## Standby-Modus/Netzwerk-Standby-Modus aktiviert

Standby-Modus/Netzwerk-



Standby-Modus aktiviert	Nach ca. 10 Minuten
----------------------------	---------------------

## 3D

3D-Leistung	Ja
-------------	----

3D-Sender	Integrierter RD-Sender
-----------	------------------------

3D-Brille	TDG-BT500A (optional) Wenden Sie sich an Ihren Sony Vertreter, wenn Sie Informationen zu bestimmten, in Ihrer Region verfügbaren Modellen benötigen.
-----------	--

## Abmessungen (B x H x T) (ohne hervorstehende Teile)

Abmessungen (B x H x T) (ohne hervorstehende Teile)	496 x 205 x 464 mm 19 1/2 x 8 3/32 x 18 1/4"
---	---

## Gewicht

Gewicht	Ca. 14 kg
---------	-----------

## Mitgeliefertes Zubehör

Mitgeliefertes Zubehör	RM-PJ28 Fernbedienung (1 x) AA-Mangan-Akkus vom Typ R6 (2) Objektivklappe (1 x) Netzkabel (1) Bedienungsanleitung (CD-ROM) (1) Kurzanleitung (1 x)
------------------------	---

## Optionales Zubehör

	TDG-BT500A (3D-Brille)*
Optionales Zubehör	* Wenden Sie sich an Ihren Sony Vertreter, wenn Sie Informationen zu bestimmten, in Ihrer Region verfügbaren Modellen benötigen.

## Ersatzlampe

Ersatzlampe	LMP-H220
-------------	----------

## Hinweise

*1	Die Zahlen sind die erwartete Wartungsdauer und werden nicht gewährleistet. Sie hängen von den Umgebungsbedingungen und dem Projektoreinsatz ab.
----	--

Alle Angaben verstehen sich als

*2	Näherungswerte.
*3	Angezeigtes Bild wird bei einigen Eingangssignalen möglicherweise umgewandelt.
*4	HDMI-Eingang 2 ist mit HDCP 2.2 kompatibel.
*5	Dies hängt von den Umgebungsbedingungen und dem Projektoreinsatz ab. In einer normalen Umgebung.
Umwelthinweis für Kunden in den USA	Die Lampe in diesem Produkt enthält Quecksilber. Aus Gründen des Umweltschutzes gibt es gegebenenfalls spezielle Vorgaben zur Entsorgung dieser Materialien. Weitere Informationen zu Entsorgung und Recycling erhalten Sie von örtlichen Behörden und unter <a href="http://www.sony.com/mercury">www.sony.com/mercury</a> .

## Gallery

