

## AC-DN10A

Netzteil/Ladegerät



### Overview

- Kompaktes und leichtes Netzteil/Ladegerät
- Max. Stromzufuhr von 100 W DC
- V-Mount-Mechanismus für direkte Montage auf kompatible Camcorder
- 4-poliger XLR-Ausgang für die Stromversorgung anderer Geräte

### Specifications

#### Allgemeines

Betriebsspannung 100–240 V AC, 50/60 Hz

Leistungsaufnahme 130 VA oder niedriger

Betriebstemperatur 0 °C bis 35 °C

Gewicht ca. 810 g

Abmessungen 101 x 177 x 48 mm  
(Breite/Höhe/Tiefe) (4 x 7 x 1 15/16“)

#### Ausgang

Ausgangsleistung (DC)	100 W (max.)
Ausgangsspannung (DC)	16,7 V
Ausgangsstrom (DC)	6 A (max.) Jedoch ist für Temperaturen im Bereich von 35 °C bis 45 °C der maximale Ausgangsstrom wie folgt. Bis zu 40 °C: 5 A (max.) Bis zu 45 °C: 4 A (max.)
Ausgangsklemme (DC)	Rechteckiger 5-poliger Stecker
4-poliger XLR-Anschluss	16,7 V, 6 A (max.)
Ausgangsklemme (DC)	Rechteckiger 5-poliger Stecker 16,8 V, 5 A/3 A 14,2 V, 5,7 A
<h3>Mitgeliefertes Zubehör</h3> <ul style="list-style-type: none"> <li>Bedienungsanleitung (1)</li> <li>Optionales Zubehör</li> <li>Gleichstrom-Netzkabel</li> </ul>	

## Gallery

