

BC-U1A

Akkuladegerät/Netzteil für
Lithium-Ionen-Akkus BP-
U90/U60/U60T/U30



Overview

Zum Laden eines Akkus der Modelle BP-U90/U60/U60T/U30

Über das Akkuladegerät BC-U1A wird ein kompakter Lithium-Ionen-Akku vom Typ BP-U90, BP-U60/U60T oder BP-U30 schnell aufgeladen.

Integriertes Netzteil mit 12 V DC-Ausgangsspannung

Das BC-U1A kann zudem einen Camcorder über ein Kabel direkt mit einer Ausgangsspannung von 12 V DC versorgen.

Einfache Handhabung durch kompaktes Design

Das BC-U1A wiegt nur 340 g und misst 128 x 45 x 98 mm (B x H x T).

HINWEIS: Das BC-U1A erfüllt den Sicherheitsstandard IEC 62368-1.

Specifications

Allgemeines

Betriebsspannung	100–240 V AC, 50/60 Hz
------------------	------------------------

Leistungsaufnahme	46 W
-------------------	------

Gleichstromversorgung	[36 W] 12 V / 3,0 A
-----------------------	---------------------

Ladespannung	16,4 V
Abmessungen (B x H x T)	128 x 45 x 98 (mm)
Gewicht	340 (g)
Betriebstemperatur	[Gleichstromversorgung] - 5 °C bis + 45 °C [Laden] 0 °C bis + 45 °C

Ungefähre Ladedauer

BP-U90	190 Minuten
BP-U60	150 Minuten
BP-U30	130 Minuten

Mitgeliefertes Zubehör

Mitgeliefertes Zubehör	Benutzerhandbuch Garantiedokument
------------------------	--------------------------------------

Related products



PXW-FS7M2

4K-XDCAM-Kamera mit



PXW-FS5

Mitten im Geschehen mit der Handkamera Super 35



PXW-FS5M2

Praktischer Super35-



PXW-FS7

4K-XDCAM-Kamera mit Super-35-mm-Exmor-CMOS-Sensor, α-

Super-35 mm-Exmor-CMOS-Sensor mit verstellbarem ND-Filter, E-Mount-Objektiv (arretierbare Stativbeine) sowie 4K-/2K-RAW- und XAVC-Aufnahme



MCX-500

Multi-Camera Live Producer

Handcamcorder in atemberaubender neuer Optik mit 4K HFR und HDR bei 120 Bildern/s, α -Mount-Objektivsystem, variablem ND-Filter, 4K/2K RAW und XAVC-Aufnahmen

Mount-Objektivsystem sowie 4K-/2K-RAW- und XAVC-Aufnahmeoptionen

Gallery

