

## BC-U2

Zweikanal-  
Akkuladegerät/Netzteil für die  
Lithium-Ionen-Akkus BP-  
U90/U60/U30



### Overview

#### **Zum Laden von zwei Akkus der Modelle BP-U90/U60/U30**

Mit dem Akkuladegerät BC-U2 können zwei kompakte Lithium-Ionen-Akkus der Modelle BP-U90/U60/U30 gleichzeitig und mit hoher Geschwindigkeit geladen werden. Die Akkus können XDCAM-Camcorder für bis zu sechs Stunden mit Strom versorgen.\*

\* Das BC-U2 kann zwei Akkus vom Typ BP-U90 in 190 Minuten aufladen. Mit der hierbei erreichten Kapazität von 85 Wh können die Camcorder PMW-200 oder PMW-EX1R bis zu 360 Minuten lang betrieben werden. Vollständige Angaben zur Kapazität und den Camcorder-Laufzeiten finden Sie in den Leistungsmerkmalen.

Integriertes Netzteil mit 12 V DC-Ausgangsspannung, auch während eines Ladevorgangs

Über ein Kabel kann das BC-U2 einen Camcorder direkt mit einer Ausgangsleistung von 12 V DC versorgen, während gleichzeitig ein Akku geladen wird.

### Features

#### **Zum gleichzeitigen Laden von zwei Akkus der**

## Modelle BP-U90/U60/U30

Mit dem Akkuladegerät BC-U2 können zwei kompakte Lithium-Ionen-Akkus der Modelle BP-U90/U60/U30 gleichzeitig und mit hoher Geschwindigkeit geladen werden. Die Akkus können XDCAM-Camcorder für bis zu sechs Stunden mit Strom versorgen.

## Integriertes Netzteil mit 12 V DC-Ausgangsspannung, auch während eines Ladevorgangs

Über ein Kabel kann der BC-U2 einen Camcorder direkt mit einer Ausgangsspannung von 12 V DC versorgen, während gleichzeitig ein Akku geladen wird.

## Tragbar und benutzerfreundlich

Der BC-U2 wiegt 650 g und misst 177 x 53,2 x 137 mm (B x H x T).

## Specifications

### Ungefähre Ladedauer

BP-U90	220 Minuten
--------	-------------

BP-U60	170 Minuten
--------	-------------

BP-U30	130 Minuten
--------	-------------

### Ungefähre Betriebszeit (Minuten) – BP-U90

PMW-F3L/K*	250
------------	-----

PMW-200**	360
-----------	-----

PMW-150**	330
-----------	-----

PMW-100**	360****
-----------	---------

PMW-F3L/K*	300
PMW-EX3***	310
PMW-EX1R**	360
PHU-220R	–

## Ungefähre Betriebszeit (Minuten) – BP-U60

PMW-F3L/K*	170
PMW-200**	240
PMW-150**	220
PMW-100**	240
PMW-EX3***	210
PMW-EX1R**	240
PHU-220R	240

## Ungefähre Betriebszeit (Minuten) – BP-U30

PMW-F3L/K*	–
PMW-200**	120
PMW-150**	110
PMW-100**	120
PMW-EX3***	100

PMW-EX1R**	120
PHU-220R	120

## Hinweise:

Je nach Betriebsbedingungen können die oben genannten Betriebszeiten variieren.

*	Dual-Link AUS, REC-Modus mit Sucher
**	REC-Modus mit Sucher
***	REC-Modus mit Farb-LCD AN.
****	Wenn die PMW-100 längere Zeit mit dem BP-U90 verwendet werden soll, empfiehlt Sony, den Camcorder auf einem Stativ zu montieren.

## Gallery

