

BC-U2A

Zweikanal-
Akkuladegerät/Netzteil für
Lithium-Ionen-Akkus BP-
U90/U60/U60T/U30



Overview

Zum Laden von zwei Akkus der Modelle BP-U90/U60/U60T/U30

Über das Akkuladegerät BC-U2A werden gleichzeitig zwei kompakte Lithium-Ionen-Akkus vom Typ BP-U90, BP-U60/60T oder BP-U30 schnell aufgeladen.

Integriertes Netzteil mit 12 V DC-Ausgangsspannung, auch während eines Ladevorgangs

Das BC-U2A kann zudem einen Camcorder über ein Kabel direkt mit einer Ausgangsspannung von 12 V DC versorgen, während gleichzeitig ein Akku geladen wird.

Tragbar und benutzerfreundlich

Das BC-U2A wiegt 620 g und misst 177 x 53,2 x 137 mm (B x H x T).

HINWEIS: Das BC-U2A erfüllt den Sicherheitsstandard IEC 62368-1.

Specifications

Allgemeines

Betriebsspannung	100–240 V AC, 50/60 Hz
------------------	------------------------

Leistungsaufnahme	89 W
-------------------	------

Gleichstromversorgung [36 W] 12 V / 3,0 A

Ladespannung 16,4 V

Abmessungen (B x H x T) 177 x 53,2 x 137 (mm)

Gewicht 620 (g) + Gleichstromnetzkabel

Betriebstemperatur [Gleichstromversorgung] - 5 °C bis + 45 °C
[Laden] 0 °C bis + 45 °C

Ungefähre Ladedauer

BP-U90 190 Minuten

BP-U60/60T 150 Minuten

BP-U30 130 Minuten

Mitgeliefertes Zubehör

Mitgeliefertes Zubehör Benutzerhandbuch
Garantiedokument
Gleichstromnetzkabel

Related products



PXW- FS7M2

4K-XDCAM-Kamera mit Super-35 mm-Exmor-CMOS-Sensor mit verstellbarem ND-Filter, E-Mount-Objektiv (arretierbare Stativbeine) sowie 4K-/2K-RAW- und XAVC-Aufnahme

PXW-FS5

Mitten im Geschehen mit der Handkamera Super 35

PXW- FS5M2

Praktischer Super35-Handcamcorder in atemberaubender neuer Optik mit 4K HFR und HDR bei 120 Bildern/s, α -Mount-Objektivsystem, variablem ND-Filter, 4K/2K RAW und XAVC-Aufnahmen

MCX-500

Multi-Camera Live Producer

Gallery

