

## BKM-341HS

HD-/SD-SDI-Eingangsadapter



### Overview

#### **Erhöht die Funktionen der LMD-Monitore**

Das BKM-341HS von Sony ist ein HD/SD-SDI-Eingangsadapterboard für die LMD-Produktion der Einstiegsklasse und medizinische Monitore.

### Features

#### **HD/SD-SDI-Eingang**

Die Einheit verfügt über einen BNC-Eingangsanschluss, der digitale 4:2:2-Videoaufnahmen mit SD-SDI, 270 Mbit/s und 10 Bit sowie digitale 4:2:2-Videoaufnahmen mit HD-SDI, 1,48 Gbit/s und 10 Bit unterstützt.

#### **Geringe Leistungsaufnahme**

Das BKM-341HS hat eine geringe Leistungsaufnahme von ca. 1,8 W und kann vom Monitor aus betätigt werden.

#### **Einfache Installation und geringe Stellfläche**

Der BKM-341HS kann am Monitor befestigt werden und ist dank seiner geringen Tiefe für jede Art von Installation und Konfiguration geeignet.

### Specifications

Eingang

SDI-Eingang	<p>BNC (1)</p> <p>Eingangsimpedanz: 75 Ohm, unsymmetrisch</p> <p>Sampling-Frequenz</p> <p>HD-SDI: Y/Cb/Cr 74,25 MHz und 37,125 MHz und 37,125 MHz</p> <p>SD-SDI: Y/Cb/Cr:13,5 MHz/6,75 MHz und 6,75 MHz</p> <p>Quantisierung</p> <p>HD-SDI: 10 Bit/Sample</p> <p>SD-SDI: 10 Bit/Sample</p>
-------------	--

## Ausgang

Optionaler Ausgang	D-Sub, 9-polig (x 1)
--------------------	----------------------

## Allgemeines

Spannung	+5 V DC (von der Haupteinheit ausgehen)
Leistungsaufnahme	Ca. 1,8 W
Betriebstemperatur	<p>32 °F bis 95 °F (Empfohlen: 68 °F bis 86 °F)</p> <p>0 °C bis 35 °C (Empfohlen: 20 °C bis 30 °C)</p>

Luftfeuchtigkeit bei Betrieb	0 % bis 90 % (nicht kondensierend)
Temperatur (Lagerung/Transport)	-20 °C bis +60 °C
Luftfeuchtigkeit (Lagerung/Transport)	0 bis 90 %
Druck bei Betrieb/Lagerung/Transport	700 bis 1060 hPa
Abmessungen (B x H x T) *[1]	47 x 75 x 36 mm 1 7/8 x 3 x 1 1/2 Zoll
Gewicht	Ca. 4,2 oz Ca. 120 g
Mitgeliefertes Zubehör	Bedienungsanleitung (1)

## Hinweise

Hinweis	*[1] Bei den Maßen handelt es sich um ungefähre Werte. [*1] Der DisplayPort-Eingang ist ab V1.1 verfügbar.
---------	---

Related  
products



**LMD-  
1530W**

15"-LCD-Monitor für  
den Einstiegsbereich



**LMD-  
1510W**

15,6"-LCD-Monitor für  
den Einstiegsbereich



**LMD-  
2110W**

21,5"-LCD-Monitor für  
den Einstiegsbereich



**LMD-  
2110MD**

Medizinischer 21,5"-  
Full HD-2D-LCD-  
Monitor

## Gallery

