

BKM-PJ10

HDBaseT-Adapterschnittstelle



Overview

Diese optionale HDBaseT™-Adapterschnittstelle für den Projektor VPL-FHZ700L ermöglicht die gleichzeitige Übertragung von Full HD-Video, 100BaseT-Ethernet und RS-232C/I²C-Steuerungssignalen über eine einzige Kabelverbindung. Sie ist ideal für die Verbindung eines oder mehrerer Projektoren mit einer Fern-Kreuzschiene in Umgebungen wie Schulen und Hörsälen.

Der BKM-PJ10 bietet Integratoren die Vorteile einer vereinfachten Projektorinstallation und senkt Kosten durch einen geringeren Verkabelungsaufwand. Ein einziges Cat5e/6-Kabel (mit RJ-45-Anschluss) kann über Entfernungen von bis zu 100 m eingesetzt werden. Das verringert die Anzahl der Kabelführungen und macht Signalverstärker überflüssig.

Zudem sind Cat5e/6-Kabel sehr viel einfacher abzuschließen als beispielsweise HDMI-Kabel, was eine schnelle, einfache Konfektionierung vor Ort während der Installation ermöglicht.

Eine Liste HDBaseT™-zertifizierter Produkte finden Sie unter www.hdbaset.org.

Gallery

