

## BP-GL65

### Akkus



### Overview

Intelligenter "INFO"-Akku kommuniziert digital mit Sony-Camcordern. Verbleibende Batterielaufzeit wird auf dem Sucher der folgenden Camcorder angezeigt: DVW-970/970P, HDW-750/750P, HDW-730/730S, MSW-970/970P, PDW-510/510P, PDW-530/530P. V-Mount-Mechanismus für den einfachen und schnellen Akkuwechsel. Vierstufige grüne LED-Anzeige informiert über die verbleibende Batterielaufzeit (über 80%, 60%, 40%, 20%). Vierstufige orangene LED-Anzeige leuchtet auf, wenn die Batterielaufzeit knapp wird (weniger als 20%, 15%, 10%, 5%). Wenn der BP-GL65 mit Camcordern verwendet wird, die nicht in der obigen Liste aufgeführt sind, kann es sein, dass die Batterieinformation nicht funktioniert.

### Specifications

#### Allgemeine Daten

Art der Batterie: aufladbarer Lithium-Ionen Akku  
Maximale Spannung: 16,8 V  
Nominale Spannung: 14,4 V  
Zellkapazität: 65 Wh  
Betriebstemperatur (für die Entladung): -10 °C bis +45 °C  
Abmessungen (B x H x T): 92 x 138 x

41 mm Gewicht: Ca. 550 g Eco-info:  
Das verwendete Lötmedium ist  
bleifrei. Die Gehäuseteile und die  
Leiterplatten enthalten keine  
halogenhaltigen  
Flammschutzmittel.

---

## Gallery

